



Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

Classic LEDLuster ND 6.5-60W P45 E14 840 FR

Grâce à leur conception classique aux accents vintage, les lampes flammes et lustres LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes flammes ou sphériques incandescentes classiques avec les avantages de la longue durée de vie que procure la technologie LED. Elles produisent une lumière blanche ou chaude esthétique et décorative tout en économisant près de 90 % en coûts énergétiques par rapport aux lampes flammes et sphériques traditionnelles.

Données du produit

Informations générales		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	
Culot	E14 [E14]		70 %
Durée de vie nominale	15 000 h		
Nombre de cycles d'allumage	20 000		
Type de lampe	LED		
Référence de mesure de flux	Sphere		
Conforme à RoHS	Oui		
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Flux lumineux	806 lm	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)	Consommation électrique	6,5 W
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Courant lampe (nom.)	50 mA
Efficacité lumineuse (nominale)	124,00 lm/W	Puissance équivalente	60 W
Cohérence des couleurs	<6	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Indice de rendu de couleur (IRC)	80	Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
		Facteur de puissance (fraction)	0,55
		Tension (nom.)	220-240 V

Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

Température

Température maximale du produit (nom.)	55 °C
--	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	P45 [P 45 mm]


Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	E
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	7 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	387449

Données du produit



Nom du produit de la commande	CLA LEDLuster ND 6.5-60W P45 E14 840 FR
Nom de produit complet	Classic LEDLuster ND 6.5-60W P45 E14 840 FR
Code EOC	871869964930200
Code de commande	64930200
Code 12NC	929002028802
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718699649302
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718699649319

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CLA LEDLuster ND 6.5-60W P45 E14 840 FR	45 mm	80 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster ND 6.5-60W P45 E14 840 FR

General uniform lighting - CLA LEDLuster ND 6.5-60W P45 E14 840 FR


Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

Données photométriques




Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster ND 6.5-60W P45 E14 840 FR

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDLuster ND 6.5-60W P45 E14 840 FR



Life Expectancy Diagram - CLA LEDLuster ND 6.5-60W P45 E14 840 FR

