



Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

LED classic 15W T32 E27 smoky ND SRT4

Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	20 000
Durée de vie nominale (heures)	15 000 h
Type de lampe	LED
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Flux lumineux	136 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	59,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	2,3 W
Courant lampe (nom.)	21 mA
Puissance équivalente	15 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,54
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	40 °C


Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	fumé
Forme de la lampe	T32 [T 32 mm]
Approbation et application	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	3 kWh
Données du produit	
Nom du produit de la commande	LED classic 15W T32 E27 smoky ND SRT4
Nom de produit complet	LED classic 15W T32 E27 smoky ND SRT4


Code EOC	871869965761100
Code de commande	65761100
Code 12NC	929002053201
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718699657611
Conditionnement par carton	4
Codes EAN/UPC – Boîte	8718699657628

Schéma dimensionnel




Product	D	C
LED classic 15W T32 E27 smoky ND SRT4	32 mm	140 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 15W T32 E27 smoky ND SRT4



Light Distribution Diagram - LED classic 15W T32 E27 smoky ND SRT4

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Données photométriques



General uniform lighting - LED classic 15W T32 E27 smoky ND SRT4

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - LED classic 15W T32 E27 smoky ND SRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 15W T32 E27 smoky ND SRT4

