


PHILIPS

Lighting



Classic filament LEDbulbs

LED classic 150W A67 E27 WW CL ND 1SRT4

Με κλασική παραδοσιακή σχεδίαση, οι κλασικοί λαμπτήρες νήματος LEDbulb συνδυάζουν τα οικεία σχήματα των λαμπτήρων πυράκτωσης με τα οφέλη της τεχνολογίας LED μεγάλης διάρκειας ζωής. Προσφέρουν όμορφο, διακοσμητικό, θερμό λευκό φως ενώ εξοικονομούν περίπου 90% σε ενεργειακό κόστος συγκριτικά με τους παραδοσιακούς λαμπτήρες φωτισμού.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	E27 [E27]
Ονομαστική διάρκεια ζωής	15.000 h
Κύκλος λειτουργίας	20.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ώρες)	15.000 h
Lighting Technology	LED
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	827 [CCT of 2700K]
Κωδικός χρώματος	827 [CCT of 2700K]
Φωτεινή ροή	2.452 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Θερμό λευκό (WW)
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	2700 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	144,00 lm/W
Συνάφεια χρωμάτων	<6
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80

LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)	1
Στροβοσκοπικό εφέ	0,4
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας	17 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	140 mA
Αντίστοιχη ισχύς	150 W
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	0,5 s
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	0,51
Τάση (ονομ.)	220-240 V
Θερμοκρασία	
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	60 °C

Classic filament LEDbulbs

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης	Όχι
--------------------	-----

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημά

Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανές
Σχήμα λαμπτήρα	A67 [A 67 mm]

Έγκριση και Εφαρμογή


Κλάση ενεργειακής απόδοσης	D
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	17 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	374867
EyeComfort	Ναι

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγγέλιας προϊόντος	LED classic 150W A67 E27 WW CL ND 1SRT4
-----------------------------	---



Πλήρες όνομα προϊόντος	LED classic 150W A67 E27 WW CL ND 1SRT4
Full EOC	871869976237700
Κωδικός παραγγέλιας	76237700
Αρ. υλικού (12NC)	929002055055
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718699762377
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	4
EAN/UPC - Κιβώπο	8718699762384

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C
LED classic 150W A67 E27 WW CL ND 1SRT4	70 mm	128 mm

Φωτομετρικά δεδομένα




General uniform lighting - LED classic 150W A67 E27 WW CL ND 1SRT4

Light Distribution Diagram - LED classic 150W A67 E27 WW CL ND 1SRT4


Classic filament LEDbulbs

Φωτομετρικά δεδομένα




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 150W A67 E27 WW CL ND 1SRT4

Διάρκεια ζωής



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 150W A67 E27 WW CL ND 1SRT4



Life Expectancy Diagram - LED classic 150W A67 E27 WW CL ND 1SRT4

