



CorePro LEDspot LV



CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D

Philips CorePro LED spots zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm, op halogeen lijkend licht. Philips CorePro LED spots zijn geschikt voor de meeste bestaande armaturen met GU5.3-lamphouders en zijn ontworpen als een renovatievervanger voor halogeenspots. LED-lampen bieden enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GU4 [GU4]
Nominale levensduur	25.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Bundelhoek (nom.)	36 graden
Lichtstroom	184 lm
Lichtsterkte (nom.)	400 cd
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorrleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	80,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	184 lm

Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
--	--

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	- Hz
Ingangsfrequentie	- Hz
Energieverbruik	2,3 W
Lampstroom (nom.)	340 mA
Overeenkomstig vermogen	20 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.6
Spanning (nom.)	ac electronic 12 V

Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	60 °C

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee


Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder

CorePro LEDspot LV

Lampvorm	MR11 [35 mm]
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	F
Geschikt voor accentverlichting	Ja
Energieverbruik kWh/1.000 uur	3 kWh
EPREL-registratienummer	391909
EyeComfort	Ja
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D



Volledige productnaam	CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D
Full EOC	871869965948600
Bestelcode	8718699659486
Materiaalnr. (12NC)	929002066402
Lokale code	65948600
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718699659486
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8718699659493

Maatschets



Product	D	C
CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	35,5 mm	39,5 mm

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D

Light Distribution Diagram - CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D


CorePro LEDspot LV

Fotometrische gegevens




Accent Lighting Spots - CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D

Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D



Life Expectancy Diagram - CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D

