



CorePro LEDspot LV



CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D

Med sitt varma halogenliknande ljus är CorePro LEDspots det perfekta valet för spotbelysning. De energieffektiva och prisvärda lamporna är avsedda som ersättning för halogenspots och glödlampor och kan användas i de flesta armaturer med MR16 GU5.3-sockel. CorePro LEDspots ger stora energibesparingar och minimerar underhållskostnaderna.

Produktdata

Allmän information	
Socket	GU4 [GU4]
Nominell livslängd	25 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
Mätpreferens för ljusflöde	Narrow Cone
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Spridningsvinkel (nom)	36 °
Ljusflöde	184 lm
Ljusstyrka (nom)	400 cd
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	80,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	184 lm


Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Drift och elektricitet	
Line Frequency	- Hz
Ingångsfrekvens	- Hz
Effektförbrukning	2,3 W
Lampström (nom)	340 mA
Motsvarande effekt	20 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.6
Spänning (nom)	ac electronic 12 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	60 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar

CorePro LEDspot LV

Lampform	MR11 [1,375 tum/35 mm]
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	F
Lämplig för accentbelysning	Ja
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	3 kWh
EPREL-registreringsnummer	391909
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D
Fullständigt produktnamn	CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D


Full EOC	871869965948600
Beskrivning av lokal kod	8295161
Beställningsnummer	65948600
Materialnummer (12NC)	929002066402
Lokal kod	8295161
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718699659486
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8718699659493

Måttskiss




Product	D	C
CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	35,5 mm	39,5 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D



Light Distribution Diagram - CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D


CorePro LEDspot LV

Fotometriska data



Accent Lighting Spots - CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D

Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D

Life Expectancy Diagram - CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D

