



Lampes MASTER LEDbulb DimTone forme classique

MASTERLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR

Les MASTER LEDbulb E27 Forme Standard 13W, 12W et 8W bénéficient d'une qualité de lumière exceptionnelle, qui crée une atmosphère chaleureuse et accueillante. D'un design inédit, elles diffusent une lumière chaude dans toutes les directions et constituent donc une alternative idéale aux lampes à incandescence.

Mises en garde et sécurité

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Données du produit

Informations générales		Efficacité lumineuse (nominale)	
Culot	E27 [E27]		108,00 lm/W
Durée de vie nominale	25 000 h	Cohérence des couleurs	<6
Nombre de cycles d'allumage	100 000	Indice de rendu de couleur (IRC)	90
Type de lampe	LED	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Conforme à RoHS	Oui		
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Code couleur	922-927 [CCT of 2200K-2700K]	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Angle du faisceau (nom.)	200 degré(s)	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Flux lumineux	1 521 lm	Consommation électrique	14 W
Désignation de la couleur	Lumière chaleureuse (WG)	Courant lampe (nom.)	78 mA
		Puissance équivalente	100 W
		Heure de démarrage (nom.)	0,5 s


Lampes MASTER LEDbulb DimTone forme classique

Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.9
Tension (nom.)	220-240 V
Température	
Température maximale du produit (nom.)	90 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	A67 [A 67 mm]
Approbation et application	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	14 kWh

Données du produit



Nom du produit de la commande	MASLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR
Nom de produit complet	MASTERLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR
Code EOC	871869969564400
Code de commande	69564400
Code 12NC	929002218602
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718699695644
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718699695651

Schéma dimensionnel



Product	D	C
MASLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR	77 mm	142 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MASLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR

General uniform lighting - MASLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR


Lampes MASTER LEDbulb DimTone forme classique

Données photométriques




Light Distribution Diagram - MASLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MASLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR



Life Expectancy Diagram - MASLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR

