



Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4

Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	20 000
Durée de vie nominale (heures)	15 000 h
Type de lampe	LED
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	820 [CCT of 2000K]
Flux lumineux	250 lm
Désignation de la couleur	Flamme
Température de couleur corrélée (nom.)	2000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	45,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
--	------

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	5,5 W
Courant lampe (nom.)	35 mA
Puissance équivalente	25 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,7
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	35 °C

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Oui
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Ambré transparent
Forme de la lampe	G95 [G 95 mm]

Approbation et application


Consommation d'énergie kWh/1 000 h	6 kWh
EyeComfort	Oui

Données du produit

Nom du produit de la commande	LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4
-------------------------------	--


Nom de produit complet	LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4
Code EOC	871869967607000
Code de commande	67607000
Code 12NC	929002224001
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718699676070
Conditionnement par carton	4
Codes EAN/UPC – Boîte	8718699676087

Schéma dimensionnel




Product	D	C
LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4	95 mm	140 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4



Light Distribution Diagram - LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4



Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Données photométriques



General uniform lighting - LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4

Life Expectancy Diagram - LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4

