



Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

Classic LEDCandle D 3.5-15W B35 E14 GOLD SP

Grâce à leur conception classique aux accents vintage, les lampes flammes et lustres LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes flammes ou sphériques incandescentes classiques avec les avantages de la longue durée de vie que procure la technologie LED. Elles produisent une lumière blanche ou chaude esthétique et décorative tout en économisant près de 90 % en coûts énergétiques par rapport aux lampes flammes et sphériques traditionnelles.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E14 [E14]
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	20 000
Type de lampe	LED
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	820 [CCT of 2000K]
Flux lumineux	136 lm
Désignation de la couleur	Flamme
Température de couleur corrélée (nom.)	2000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	38,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
--	------

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	3,5 W
Courant lampe (nom.)	22 mA
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,7
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	38 °C

Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse Oui

Mécanique et boîtier

Finition ampoule Ambré transparent

Forme de la lampe B35 [B 35 mm]

Approbation et application

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 4 kWh

EyeComfort Oui

Données du produit

Nom du produit de la commande CLA LEDCandle D 3.5-15W B35 E14
GOLD SP

Nom de produit complet Classic LEDCandle D 3.5-15W B35 E14
GOLD SP

Code EOC 871869968660400

Code de commande 68660400

Code 12NC 929002224302


Quantité par pack 1

Code EAN – Produit/Boîte 8718699686604

Conditionnement par carton 10


Codes EAN/UPC – Boîte 8718699686611

Schéma dimensionnel




Product	D	C
CLA LEDCandle D 3.5-15W B35 E14 GOLD SP	35 mm	106 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDCandle D 3.5-15W B35 E14
GOLD SP



Light Distribution Diagram - CLA LEDCandle D 3.5-15W B35 E14 GOLD SP

Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament


Données photométriques




CLA LEDCandle D 3.5-15W B35 E14 GOLD SP

General uniform lighting - CLA LEDCandle D 3.5-15W B35 E14 GOLD SP

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDCandle D 3.5-15W B35 E14 GOLD SP



Life Expectancy Diagram - CLA LEDCandle D 3.5-15W B35 E14 GOLD SP

