



# CorePro LEDcapsule MV

## CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827 G

Den enkelsidiga nätspänningsmatade kapseln för armaturer ger ett ljus av hög kvalitet och är ett utmärkt alternativ till specialhalogenlampor (såsom G9 och R7S). De lämpar sig särskilt väl för punktbelysning på hotell och restauranger och är perfekta för dekorativ belysning och stämningsbelysning. LED-specialprodukter ger enorma energibesparingar och minimerar underhållskostnaderna utan att kompromissa med ljuskvaliteten.

### Produktdata


| Allmän information                          |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Socket                                      | G9 [G9]            |
| Nominell livslängd                          | 10 000 h           |
| Driftcykel                                  | 5 000              |
| Lighting Technology                         | LED                |
| EU RoHS-kompatibel                          | Ja                 |
| Ljusteknik                                  |                    |
| Färgkod                                     | 827 [CCT of 2700K] |
| Ljusflöde                                   | 200 lm             |
| Färgbeteckning                              | Varmvit (WW)       |
| Korrelerad färgtemperatur (nom)             | 2700 K             |
| Ljusutbyte (märkvärde) (nom)                | 100,00 lm/W        |
| Färgbeständighet                            | <6                 |
| Färgåtergivningsindex                       | 80                 |
| LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom) | 70 %               |
| Drift och elektricitet                      |                    |
| Line Frequency                              | 50 to 60 Hz        |

| Ingångsfrekvens                | 50–60 Hz           |
|--------------------------------|--------------------|
| Effektförbrukning              | 2 W                |
| Lampström (nom)                | 9,5 mA             |
| Motsvarande effekt             | 25 W               |
| Tändningstid (nom)             | 0,5 s              |
| Uppvärmningstid till 60 % ljus | 0.5 s              |
| Effektfaktor (fraktion)        | 0.8                |
| Spänning (nom)                 | 220–240 V          |
| Temperatur                     |                    |
| Omgivningstemperatur           | –20 °C till +35 °C |
| T-Case max. (nom)              | 100 °C             |
| Styrenheter och dimring        |                    |
| Dimbar                         | Nej                |
| Mekanik och armaturhus         |                    |
| Lampform                       | Kapsel             |


# CorePro LEDcapsule MV

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Användning och godkännande      |                                      |
| Lämplig för accentbelysning     | Nej                                  |
| Energiförbrukning kWh/1 000 tim | 2 kWh                                |
| Produktdata                     |                                      |
| Beställningsproduktnamn         | CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827 G |
| Fullständigt produktnamn        | CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827 G |
| Full EOC                        | 871869973500500                      |
| Beskrivning av lokal kod        | 8295249                              |

## Måttskiss




## Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827 G

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Beställningsnummer                        | 73500500      |
| Materialnummer (12NC)                     | 929002326202  |
| Lokal kod                                 | 8295249       |
| SAP-Räknare – Antal per förpackning       | 1             |
| EAN/UPC - Produkt/fodral                  | 8718699735005 |
| Räknare - antal förpackningar per kartong | 12            |
| EAN/UPC - Hölje                           | 8718699735012 |

| Product                              | D       | C     |
|--------------------------------------|---------|-------|
| CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827 G | 13,5 mm | 50 mm |




General uniform lighting - CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827 G




Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827 G

CorePro LEDcapsule MV

Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827 G



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827 G

