



Lampes MASTER LEDspot PAR20/30/38

MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D

Ces lampes LED PAR, de conception robuste et au design innovant, permettent de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance, tout en émettant une qualité de lumière irréprochable

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	25 000 h
Nombre de cycles d'allumage	50 000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Narrow Cone
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	830 [CCT of 3000K]
Angle du faisceau (nom.)	25 degré(s)
Flux lumineux	515 lm
Intensité lumineuse (nom.)	1 500 cd
Désignation de la couleur	Blanc (WH)
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	85,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80


LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)		70 %
Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)		515 lm
Fonctionnement et électricité		
Fréquence linéaire		50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée		50 à 60 Hz
Consommation électrique		6 W
Courant lampe (nom.)		32 mA
Puissance équivalente		50 W
Heure de démarrage (nom.)		0,5 s
Temps de chauffe à 60 %		0.5 s
Facteur de puissance (fraction)		0.85
Tension (nom.)		220-240 V
Température		
Température maximale du produit (nom.)		60 °C

Lampes MASTER LEDspot PAR20/30/38

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Uniquement avec certains variateurs
Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	PAR20 [PAR 2,5 pouces/63 mm]
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	F
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	6 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	391922
EyeComfort	Oui
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D


Nom de produit complet	MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D
Code EOC	871869976848500
Code de commande	76848500
Code 12NC	929002338102
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718699768485
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8718699768492

Schéma dimensionnel




Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D	68 mm	87 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram – MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D



Accent Lighting Spots – MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D


Lampes MASTER LEDspot PAR20/30/38

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D

