



# Trueforce CorePro LED HID HPL

## TForce Core LED HPL 26W E27 830 FR

Philips TrueForce Core LED HPL-lampor är en enkel LED-lösning med kort återbetalningstid för ersättning av högintensiva urladdningslampor (HID). Med den här nya generationen LED Core Post-Top-lampor får du alla fördelar med en övergång från LED till HID – högre energieffektivitet, ökad livslängd och omedelbara besparingar för en låg investeringskostnad. Dessutom är TrueForce CorePro LED HPL-lampor designade för att ha samma storlek och ljusfördelning som HID-alternativen. Och tack vare vår högeffektiva LED-glödtrådsteknik kommer du aldrig att märka någon skillnad. Deras unika IP65-design gör dessutom att TrueForce Core LED HPL Post-Top-lampor kan användas för både utomhus- och inomhusbruk.

### Varning och Säkerhet

- Installationen ska alltid utföras av en behörig elektriker eller installatör. Använd installationsguiden för att få instruktioner.


### Produktdata

Allmän information		Färgbeteckning	
Socket	E27	Färgbeteckning	Vit (WH)
Nominell livslängd	25 000 h	Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Driftcykel	15 000	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	153 lm/W
Lighting Technology	LED	Färgbeständighet	<6
Mätreferens för ljusflöde	Sphere	Färgåtergivningsindex	80
CE-märkning	Ja	LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	0,7 %
EU RoHS-kompatibel	Ja	Flimmervärde (PstLM)	1
		Stroboskopisk effekt	1,6
		Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Ljusteknik		Drift och elektricitet	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]	Line Frequency	50 to 60 Hz
Spridningsvinkel (nom)	300 °	Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Ljusflöde	4 000 lm		

# Trueforce CorePro LED HID HPL

Effektförbrukning	26 W
Lampström (nom)	145 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,9
Spänning (nom)	220-240 V
Ingående ström vid nätspänning	29
Max antal lampor på automatsäkring av B-typ 10 A – – Nätspänning	6
Max antal lampor på automatsäkring av typ B, 10 A – – EM-driftdon utan kompakt sockel	-
Max antal lampor på automatsäkring av typ B, 10 A – – EM-driftdon med kompakt sockel	-
Max antal lampor på automatsäkring av B-typ 16 A – Nätspänning	9
Max antal lampor på automatsäkring av typ B, 16 A – – EM-driftdon utan kompakt sockel	-
Max antal lampor på automatsäkring av typ B, 16 A – – EM-driftdon med kompakt sockel	-
<b>Temperatur</b>	
Omgivningstemperatur	-30 till +45 °C
T-Case max. (nom)	54 °C
<b>Styrenheter och dimring</b>	
Dimbar	Nej

## Måttskiss





<b>Mekanik och armaturhus</b>	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Lampform	ED90 [ED 90 mm]
<b>Användning och godkännande</b>	
Energieffektivitetsklass	D
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	26 kWh
EPREL-registreringsnummer	403622
<b>Produktdata</b>	
Beställningsproduktnamn	TForce Core LED HPL 26W E27 830 FR
Fullständigt produktnamn	TForce Core LED HPL 26W E27 830 FR
Full EOC	871869975033600
Beskrivning av lokal kod	8295295
Beställningsnummer	75033600
Materialnummer (12NC)	929002350102
Lokal kod	8295295
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718699750336
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC - Hölje	8718699750343

Product	D	C
TForce Core LED HPL 26W E27 830 FR	90 mm	245 mm


# Trueforce CorePro LED HID HPL

## Fotometriska data



General uniform lighting - TForce Core LED HPL 26W E27 830 FR

Light Distribution Diagram - TForce Core LED HPL 26W E27 830 FR




Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED HPL 26W E27 830 FR

## Livslängd



Life Expectancy Diagram - TForce Core LED HPL 26W E27 830 FR



Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED HPL 26W E27 830 FR

## Trueforce CorePro LED HID HPL

