



MASTER LEDtube InstantFit HF T5



MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE

Philips MASTER LEDtube integrerar en LED-ljuskälla i ett traditionellt lysrörsformat. Den unika designen ger ett enhetligt visuellt intryck som inte går att skilja från traditionella lysrör. Dessa T5-lysrör är rätt val för bästa prestanda och är utformade för att klara alla vardagsförhållanden. Oslagbara besparingar tack vare låg energiförbrukning och exceptionellt lång livslängd gör dessa T5 LED-lysrör till ett självklart val för alla krävande användningsområden.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G5
Nominell livslängd	60 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Spridningsvinkel (nom)	200 °
Ljusflöde	3 700 lm
Färgbeteckning	Vit (WH)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	142,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Drift och elektricitet	
Line Frequency	30K to 60K Hz
Ingångsfrekvens	30 K till 60 K Hz
Effektförbrukning	26 W
Lampström (max)	620 mA
Lampström (min)	300 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,9
Spänning (nom)	20-90 V
LED alternative to fluorescent lamp power	54 W
Ingående ström vid nätspänning	-
Max antal lampor på automatsäkring av B-typ 10 A	-
- Nätspänning	
Max antal lampor på automatsäkring av typ B, 10 A	-
- EM-driftdon utan kompakt sockel	

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Max antal lampor på automatsäkring av typ B, 10 A - – EM-driftdon med kompakt sockel
Max antal lampor på automatsäkring av B-typ 16 A - – Nätspänning
Max antal lampor på automatsäkring av typ B, 16 A - – EM-driftdon utan kompakt sockel
Max antal lampor på automatsäkring av typ B, 16 A - – EM-driftdon med kompakt sockel

Temperatur

Omgivningstemperatur	-20 °C till +45 °C
T-Case max. (nom)	55 °C

Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja - Kontrollera kompatibiliteten med olika driftdon
--------	--

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Glas
Produktens längd	1 200 mm
Lampform	T5 [16 mm (T5)]

Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	E
--------------------------	---

Energisparande produkt	Ja
Godkännandemärkningar	Uppfyller RoHS TUV CE-märkning KEMA Keur-certifikat
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	26 kWh
EPREL-registreringsnummer	1384140

Produktdata

Beställningsproduktnamn	MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE
Fullständigt produktnamn	MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE
Full EOC	871869974951400
Beskrivning av lokal kod	8295579
Beställningsnummer	929002352002
Materialnummer (12NC)	929002352002
Lokal kod	8295579
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718699749514
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718699749521


Måttskiss




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE	15,5 mm	19 mm	1 149 mm	1 156 mm	1 163 mm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5


Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE




General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE

