



MASTER LEDtube InstantFit HF T5



MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE

Philips MASTER LEDtube integrerar en LED-ljuskälla i ett traditionellt lysrörsformat. Den unika designen ger ett enhetligt visuellt intryck som inte går att skilja från traditionella lysrör. Dessa T5-lysrör är rätt val för bästa prestanda och är utformade för att klara alla vardagsförhållanden. Oslagbara besparingar tack vare låg energiförbrukning och exceptionellt lång livslängd gör dessa T5 LED-lysrör till ett självklart val för alla krävande användningsområden.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G5
Nominell livslängd	60 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	865 [CCT of 6500K]
Spridningsvinkel (nom)	200 °
Ljusflöde	3 900 lm
Färgbeteckning	Kallt dagsljus
Korrelerad färgtemperatur (nom)	6500 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	150 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471	RGO
Drift och elektricitet	
Line Frequency	30K to 60K Hz
Ingångsfrekvens	30 K till 60 K Hz
Effektförbrukning	26 W
Lampström (max)	620 mA
Lampström (min)	300 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,9
Spänning (nom)	20-90 V
LED alternative to fluorescent lamp power	54 W
Ingående ström vid nätspänning	-
Max antal lampor på automatsäkring av B-typ 10 A	-
- Nätspänning	
Max antal lampor på automatsäkring av typ B, 10 A	-
- EM-driftdon utan kompakt sockel	

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Max antal lampor på automatsäkring av typ B, 10 A -

- EM-driftdon med kompakt sockel

Max antal lampor på automatsäkring av B-typ 16 A -

- Nätspänning

Max antal lampor på automatsäkring av typ B, 16 A -

- EM-driftdon utan kompakt sockel

Max antal lampor på automatsäkring av typ B, 16 A -

- EM-driftdon med kompakt sockel

Temperatur

Omgivningstemperatur -20 °C till +45 °C

T-Case max. (nom) 55 °C

Styrenheter och dimring

Dimbar Ja - Kontrollera kompatibiliteten med olika driftdon

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling Frostad

Material i lampan Glas

Produktens längd 1 200 mm

Lampform T5 [16 mm (T5)]

Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass D

Energisparande produkt Ja

Godkännandemärkningar Uppfyller RoHS TUV CE-märkning
KEMA Keur-certifikat

Energiförbrukning kWh/1 000 tim 26 kWh

EPREL-registreringsnummer 1384142

Produktdata

Beställningsproduktnamn MAS LEDtube HF 1200mm HO
26W 865 T5 OE

Fullständigt produktnamn MAS LEDtube HF 1200mm HO
26W 865 T5 OE

Full EOC 871869974955200

Beskrivning av lokal kod 8295581

Beställningsnummer 929002352202

Materialnummer (12NC) 929002352202

Lokal kod 8295581


SAP-Räknare - Antal per förpackning 1

EAN/UPC - Produkt/fodral 8718699749552

Räknare - antal förpackningar per kartong 10

EAN/UPC - Hölje 8718699749569


Måttskiss




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE	15,5 mm	19 mm	1 149 mm	1 156 mm	1 163 mm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5


Fotometriska data



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE




General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE

