



# Classic filament LEDbulbs

## LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4

Classic filament LEDbulbs har en klassisk kulturdesign och kombinerar de välkända formerna hos klassiska glödlampor med fördelarna hos LED-tekniken med lång livslängd. De ger ett vackert och dekorativt varmt ljus och bidrar till energibesparingar på 90 % jämfört med traditionella glödlampor.

### Produktdata

| Allmän information                          |                    |
|---|--------------------|
| Socket                                      | E27                |
| Nominell livslängd                          | 15 000 h           |
| Driftcykel                                  | 20 000             |
| Specificerad livslängd (timmar)             | 15 000 h           |
| Lighting Technology                         | LED                |
| Mätreferens för ljusflöde                   | Sphere             |
| EU RoHS-kompatibel                          | Ja                 |
| Ljusteknik                                  |                    |
| Färgkod                                     | 840 [CCT of 4000K] |
| Färgkod                                     | 840 [CCT of 4000K] |
| Ljusflöde                                   | 2 000 lm           |
| Färgbeteckning                              | Kallvit (CW)       |
| Korrelerad färgtemperatur (nom)             | 4000 K             |
| Ljusutbyte (märkvärde) (nom)                | 153,00 lm/W        |
| Färgbeständighet                            | <6                 |
| Färgåtergivningsindex                       | 80                 |
| LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom) | 70 %               |


| Drift och elektricitet         |             |
|--------------------------------|-------------|
| Line Frequency                 | 50 to 60 Hz |
| Ingångsfrekvens                | 50–60 Hz    |
| Effektförbrukning              | 13 W        |
| Lampström (nom)                | 120 mA      |
| Motsvarande effekt             | 120 W       |
| Tändningstid (nom)             | 0,5 s       |
| Uppvärmningstid till 60 % ljus | 0,5 s       |
| Effektfaktor (fraktion)        | 0,51        |
| Spänning (nom)                 | 220–240 V   |
| Temperatur                     |             |
| T-Case max. (nom)              | 60 °C       |
| Styrenheter och dimming        |             |
| Dimbar                         | Nej         |
| Mekanik och armaturhus         |             |
| Ljuskällans ytbehandling       | Frostad     |
| Material i lampan              | Glas        |

# Classic filament LEDbulbs

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Lampform                          | A67 [A 67 mm]                            |
| <b>Användning och godkännande</b> |  |
| Energieffektivitetsklass          | D  |
| Energiförbrukning kWh/1 000 tim   | 13 kWh                                   |
| EPREL-registreringsnummer         | 374903                                   |
| EyeComfort                        | Ja                                       |
| <b>Produktdata</b>                |  |
| Beställningsproduktnamn           | LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4 |
| Fullständigt produktnamn          | LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4 |



|   |                 |
|---|-----------------|
| Full EOC                                  | 871869976453100 |
| Beskrivning av lokal kod                  | 8295892         |
| Beställningsnummer                        | 76453100        |
| Materialnummer (12NC)                     | 929002371901    |
| Lokal kod                                 | 8295892         |
| SAP-Räknare – Antal per förpackning       | 1               |
| EAN/UPC - Produkt/fodral                  | 8718699764531   |
| Räknare - antal förpackningar per kartong | 4               |
| EAN/UPC - Hölje                           | 8718699764548   |

## Måttskiss



| Product                                  | D     | C      |
|--|-------|--------|
| LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4 | 70 mm | 121 mm |

## Fotometriska data




General uniform lighting - LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4

Light Distribution Diagram - LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4

# Classic filament LEDbulbs

## Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - LED classic 120W A67 E27 CW FR  
NDRF1SRT4

## Livslängd



Life Expectancy Diagram - LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 120W A67 E27 CW FR  
NDRF1SRT4

