



Classic filament LEDbulbs

LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4

Classic filament LEDbulbs har en klassisk kulturdesign och kombinerar de välkända formerna hos klassiska glödlampor med fördelarna hos LED-tekniken med lång livslängd. De ger ett vackert och dekorativt varmt ljus och bidrar till energibesparingar på 90 % jämfört med traditionella glödlampor.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Specificerad livslängd (timmar)	15 000 h
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Ljusflöde	2 000 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	153,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Flimmervärde (PstLM)	1

Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	13 W
Lampström (nom)	120 mA
Motsvarande effekt	120 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,51
Spänning (nom)	220–240 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	55 °C

Styrenheter och dimming	
Dimbar	Nej

Classic filament LEDbulbs

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Glas
Lampform	G120 [G 120 mm]

Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	D
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	13 kWh
EPREL-registreringsnummer	374860
EyeComfort	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4
-------------------------	---------------------------------------



Fullständigt produktnamn	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4
Full EOC	871869976481400
Beskrivning av lokal kod	8295888
Beställningsnummer	76481400
Materialnummer (12NC)	929002372101
Lokal kod	8295888
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718699764814
Räknare – antal förpackningar per kartong	4
EAN/UPC – Hölje	8718699764821

Måttskiss



Product	D	C
LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	124 mm	177 mm

Fotometriska data




General uniform lighting - LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4

Spectral Power Distribution Colour - LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4

Classic filament LEDbulbs

Fotometriska data



Light Distribution Diagram - LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4

Livslängd



Life Expectancy Diagram - LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4

