



# Lâmpadas LED clássica

## LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4

Com um design tradicional clássico, as lâmpadas LED de filamento clássicas combinam a forma familiar das lâmpadas incandescentes clássicas com as vantagens da tecnologia LED duradoura. Fornecem uma luz branca quente, bonita e decorativa, poupando cerca de 90% em custos de energia em comparação com as lâmpadas tradicionais.

### Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27
Vida útil nominal	15.000 h
Ciclo de comutação	20.000
Vida útil nominal (horas)	15.000 h
Tecnologia de iluminação	LED
Referência de medição de fluxo	Sphere
Em conformidade com RoHS da UE	Sim

Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	840 [CCT of 4000K]
Código da cor	840 [CCT of 4000K]
Fluxo Luminoso	2.452 lm
Designação da cor	Branco frio (CW)
Temperatura de cor correlacionada	4000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	140,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3	1
Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM)	0,4
Segurança fotobiológica de acordo com a norma EN 62471	RG0

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de Energia	17,5 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	150 mA
Potência equivalente	150 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0.5 s
Fator de potência (Fração)	0.51
Tensão (Nom.)	220-240 V

# Lâmpadas LED clássica

## Temperatura

T-máxima na caixa (Nom)	60 °C
-------------------------	-------

## Controlos e regulação

Regulável	Não
-----------	-----

## Características mecânicas e compartimento

Acabamento da lâmpada	Fosca
Material da lâmpada	Vidro
Formato da lâmpada	A67 [A 67 mm]


## Aprovação e aplicação

Classe de Eficiência Energética	D
Consumo de energia kWh/1000 h	18 kWh
Número de registo EPREL	374906
EyeComfort	Sim

## Dados do produto



Nome de produto da encomenda	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4
Nome do produto completo	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4
Código do produto completo	871869976459300
Código de encomenda	76459300
N.º material (12NC)	929002372701
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718699764593
Numerador – Embalagens por caixa exterior	4
EAN/UPC – Caso	8718699764609

## Desenho dimensional



Product	D	C
LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	70 mm	121 mm

## Dados fotométricos




General uniform lighting - LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4

Light Distribution Diagram - LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4

# Lâmpadas LED clássica

## Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4

## Vida útil



Life Expectancy Diagram - LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4

