



Classic filament LEDbulbs

LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4

Classic filament LEDbulbs har en klassisk kulturdesign och kombinerar de välkända formerna hos klassiska glödlampor med fördelarna hos LED-tekniken med lång livslängd. De ger ett vackert och dekorativt varmt ljus och bidrar till energibesparingar på 90 % jämfört med traditionella glödlampor.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Specificerad livslängd (timmar)	15 000 h
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT of 4000K]
Färgkod	840 [CCT of 4000K]
Ljusflöde	2 452 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	140,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Flimmervärde (PstLM)	1

Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RGO

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	17,5 W
Lampström (nom)	150 mA
Motsvarande effekt	150 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,51
Spänning (nom)	220–240 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	60 °C

Styrenheter och dimming	
Dimbar	Nej

Classic filament LEDbulbs

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Glas
Lampform	A67 [A 67 mm]

Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	D
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	18 kWh
EPREL-registreringsnummer	374906
EyeComfort	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4
-------------------------	--



Fullständigt produktnamn	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4
Full EOC	871869976459300
Beskrivning av lokal kod	8295895
Beställningsnummer	76459300
Materialnummer (12NC)	929002372701
Lokal kod	8295895
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718699764593
Räknare - antal förpackningar per kartong	4
EAN/UPC - Hölje	8718699764609

Måttskiss



Product	D	C
LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	70 mm	121 mm

Fotometriska data




General uniform lighting - LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4

Light Distribution Diagram - LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4


Classic filament LEDbulbs

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4

Livslängd



Life Expectancy Diagram - LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4

