



# Classic filament LEDbulbs

## LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4

Classic filament LEDbulbs har en klassisk kulturdesign och kombinerar de välkända formerna hos klassiska glödlampor med fördelarna hos LED-tekniken med lång livslängd. De ger ett vackert och dekorativt varmt ljus och bidrar till energibesparingar på 90 % jämfört med traditionella glödlampor.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Specificerad livslängd (timmar)	15 000 h
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik	
Färgkod	865 [CCT of 6500K]
Färgkod	865 [CCT of 6500K]
Ljusflöde	2 452 lm
Färgbeteckning	Kallt dagsljus
Korrelerad färgtemperatur (nom)	6500 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	140,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Flimmervärde (PstLM)	1

Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RGO

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	17,5 W
Lampström (nom)	150 mA
Motsvarande effekt	150 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,51
Spänning (nom)	220–240 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	60 °C

Styrenheter och dimming	
Dimbar	Nej

# Classic filament LEDbulbs

## Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Glas
Lampform	A67 [A 67 mm]

## Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	D
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	18 kWh
EPREL-registreringsnummer	374907
EyeComfort	Ja

## Produktdata

Beställningsproduktnamn	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4
-------------------------	--



Fullständigt produktnamn	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4
Full EOC	871869976461600
Beskrivning av lokal kod	8294364
Beställningsnummer	76461600
Materialnummer (12NC)	929002372801
Lokal kod	8294364
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718699764616
Räknare - antal förpackningar per kartong	4
EAN/UPC - Hölje	8718699764623

## Måttskiss



Product	D	C
LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	70 mm	121 mm

## Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4

General uniform lighting - LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4

# Classic filament LEDbulbs

## Fotometriska data



Light Distribution Diagram - LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4

## Livslängd



Life Expectancy Diagram - LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4

