



Classic filament LEDbulbs

LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF

Classic filament LEDbulbs har en klassisk kulturdesign och kombinerar de välkända formerna hos klassiska glödlampor med fördelarna hos LED-tekniken med lång livslängd. De ger ett vackert och dekorativt varmt ljus och bidrar till energibesparingar på 90 % jämfört med traditionella glödlampor.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Specificerad livslängd (timmar)	15 000 h
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Ljusflöde	3 452 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	150,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Flimmervärde (PstLM)	1

Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RGO
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	23 W
Lampström (nom)	200 mA
Motsvarande effekt	200 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,51
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	55 °C
Styrenheter och dimming	
Dimbar	Nej

Classic filament LEDbulbs

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Glas
Lampform	A95 [A 95 mm]

Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	D
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	23 kWh
EPREL-registreringsnummer	374908
EyeComfort	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF
-------------------------	--


Fullständigt produktnamn	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF
Full EOC	871869976463000
Beskrivning av lokal kod	8295898
Beställningsnummer	929002372901
Materialnummer (12NC)	929002372901
Lokal kod	8295898
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718699764630
Räknare - antal förpackningar per kartong	4
EAN/UPC - Hölje	8718699764647

Måttskiss




Product	D	C
LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	95 mm	165 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF



Light Distribution Diagram - LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF

Classic filament LEDbulbs

Fotometriska data



© Philips Lighting B.V. 2023

General uniform lighting - LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF

Livslängd



Life Expectancy Diagram - LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF

