



Classic filament LEDbulbs

LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4

Classic filament LEDbulbs har en klassisk kulturdesign och kombinerar de välkända formerna hos klassiska glödlampor med fördelarna hos LED-tekniken med lång livslängd. De ger ett vackert och dekorativt varmt ljus och bidrar till energibesparingar på 90 % jämfört med traditionella glödlampor.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Specificerad livslängd (timmar)	15 000 h
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT of 4000K]
Färgkod	840 [CCT of 4000K]
Ljusflöde	3 452 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	150,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Flimmervärde (PstLM)	1

Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RGO

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	23 W
Lampström (nom)	200 mA
Motsvarande effekt	200 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,51
Spänning (nom)	220-240 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	55 °C

Styrenheter och dimming	
Dimbar	Nej

Classic filament LEDbulbs

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Glas
Lampform	A95 [A 95 mm]

Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	D
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	23 kWh
EPREL-registreringsnummer	374909
EyeComfort	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4
-------------------------	--------------------------------------------



Fullständigt produktnamn	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4
Full EOC	871869976465400
Beskrivning av lokal kod	8295894
Beställningsnummer	76465400
Materialnummer (12NC)	929002373001
Lokal kod	8295894
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718699764654
Räknare - antal förpackningar per kartong	4
EAN/UPC - Hölje	8718699764661

Måttskiss



Product	D	C
LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	95 mm	165 mm

Fotometriska data




General uniform lighting - LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4

Light Distribution Diagram - LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4

Classic filament LEDbulbs

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4

Livslängd



Life Expectancy Diagram - LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4

