



Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4

Arborant un design légendaire, les ampoules Classic LED à filament conjuguent la forme bien connue des ampoules à incandescence et les avantages de la technologie LED durable. Elles procurent une jolie lumière décorative de couleur blanc chaud, tout en permettant d'économiser près de 90% en frais énergétiques par rapport aux ampoules traditionnelles.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	15.000 h
Nombre de cycles d'allumage	20.000
Durée de vie nominale (heures)	15.000 h
Type de lampe	LED
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	818 [CCT of 1800K]
Code couleur	818 [CCT of 1800K]
Flux lumineux	100 lm
Désignation de la couleur	1800
Température de couleur corrélée (nom.)	1800 K
Efficacité lumineuse (nominale)	43 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80

Fonctionnement et électricité	
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	2,3 W
Courant lampe (nom.)	21 mA
Puissance équivalente	11 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,54
Tension (nom.)	220-240 V

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Température

Gamme de températures ambiantes	-20 à +40 °C
Température maximale du produit (nom.)	40 °C

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	fumé
Matériaux des lampes	Verre
Forme de la lampe	ST64


Approbation et application

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	3 kWh
EyeComfort	Oui

Données du produit


Nom du produit de la commande	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4
Nom de produit complet	LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4
Code EOC	871869975965000
Code de commande	75965000
Code 12NC	929002380601
Code de commande local	75965000
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718699759650
Conditionnement par carton	4
Codes EAN/UPC – Boîte	8718699759667

Schéma dimensionnel




Product	D	C
LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4	64 mm	143 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4



Light Distribution Diagram - LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4


Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Données photométriques



General uniform lighting - LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4

Lumen Maintenance Diagram - LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4

