



# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

## LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4

Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.

### Données du produit

| Informations générales                           |                    |
|--|--------------------|
| Culot  | E27                |
| Durée de vie nominale                            | 15 000 h           |
| Nombre de cycles d'allumage                      | 20 000             |
| Durée de vie nominale (heures)                   | 15 000 h           |
| Type de lampe                                    | LED                |
| Conforme à RoHS                                  | Oui                |
| Données techniques de l'éclairage                |                    |
| Code couleur                                     | 818 [CCT of 1800K] |
| Code couleur                                     | 818 [CCT of 1800K] |
| Flux lumineux                                    | 100 lm             |
| Désignation de la couleur                        | 1800               |
| Température de couleur corrélée (nom.)           | 1800 K             |
| Efficacité lumineuse (nominale)                  | 43 lm/W            |
| Cohérence des couleurs                           | <6                 |
| Indice de rendu de couleur (IRC)                 | 80                 |
| LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) | 70 %               |

|   |     |
|---|-----|
| Valeur de scintillement (PstLM)         | 1   |
| Valeur d'effet stroboscopique (SVM)     | 0,4 |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG1 |

| Fonctionnement et électricité   |             |
|---------------------------------|-------------|
| Fréquence linéaire              | 50 to 60 Hz |
| Fréquence d'entrée              | 50 à 60 Hz  |
| Consommation électrique         | 2,3 W       |
| Courant lampe (nom.)            | 21 mA       |
| Puissance équivalente           | 11 W        |
| Heure de démarrage (nom.)       | 0,5 s       |
| Temps de chauffe à 60 %         | 0,5 s       |
| Facteur de puissance (fraction) | 0,54        |
| Tension (nom.)                  | 220-240 V   |


| Température                     |              |
|---------------------------------|--------------|
| Gamme de températures ambiantes | -20 à +40 °C |

# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

|  |               |
|--|---------------|
| Température maximale du produit (nom.) | 40 °C         |
| <b>Commandes et gradation</b>          |               |
| Variation de l'intensité lumineuse     | Non           |
| <b>Mécanique et boîtier</b>            |               |
| Finition ampoule                       | fumé          |
| Matériaux des lampes                   | Verre         |
| Forme de la lampe                      | T32 [T 32 mm] |
| <b>Approbation et application</b>      |               |
| Consommation d'énergie kWh/1 000 h     | 3 kWh         |
| EyeComfort                             | Oui           |



|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Données du produit</b>     |   |
| Nom du produit de la commande | LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4 |
| Nom de produit complet        | LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4 |
| Code EOC                      | 871869975967400                         |
| Code de commande              | 75967400                                |
| Code 12NC                     | 929002380701                            |
| Quantité par pack             | 1                                       |
| Code EAN – Produit/Boîte      | 8718699759674                           |
| Conditionnement par carton    | 4                                       |
| Codes EAN/UPC – Boîte         | 8718699759681                           |

## Schéma dimensionnel



| Product                                 | D     | C      |
|---|-------|--------|
| LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4 | 32 mm | 140 mm |

## Données photométriques




General uniform lighting - LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4

Spectral Power Distribution Colour - LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4

# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

## Données photométriques



Light Distribution Diagram - LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram - LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4

