



Lampes CorePro LEDcapsule G4 et GY6.35

CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830

La lampe CorePro LEDcapsule est une alternative fiable aux capsules halogènes. Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage ponctuel et aux applications de décoration dans les intérieurs, les commerces, les hôtels et les restaurants. Compatible avec les supports existants dotés de douilles G4 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.

Données du produit

Informations générales		Efficacité lumineuse (nominale)	
Culot	G4		122,00 lm/W
Durée de vie nominale	15 000 h	Cohérence des couleurs	<6
Nombre de cycles d'allumage	50 000	Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Type de lampe	LED	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Référence de mesure de flux	Sphere	Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Marquage CE	Oui	Fonctionnement et électricité	
Conforme à RoHS	Oui	Fréquence linéaire	- Hz
Données techniques de l'éclairage		Fréquence d'entrée	- Hz
Code couleur	830 [CCT of 3000K]	Consommation électrique	2,7 W
Angle du faisceau (nom.)	300 degré(s)	Courant lampe (nom.)	340 mA
Flux lumineux	330 lm	Puissance équivalente	28 W
Désignation de la couleur	Blanc (WH)	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K	Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
		Facteur de puissance (fraction)	0,65

Lampes CorePro LEDcapsule G4 et GY6.35

Tension (nom.)	ac electronic 12 V
Température	
Température maximale du produit (nom.)	85 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	Capsule
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	E
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Non
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	3 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	374876
EyeComfort	Oui


Conditions d'application

peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ? No

Données du produit



Nom du produit de la commande	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830
Nom de produit complet	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830
Code EOC	87186997677800
Code de commande	76777800
Code 12NC	929002389302
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718699767778
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC – Boîte	8718699767785

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	15 mm	40 mm

Données photométriques




General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830

Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830

Lampes CorePro LEDcapsule G4 et GY6.35

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830

