



CorePro LEDcapsule LV



CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

CorePro LEDcapsule er et reelt alternativ til halogenkapsler. Den egner seg spesielt godt til arbeidsbelysning og dekorativ belysning i boliger, butikker, hoteller og restauranter. CorePro LEDcapsule er kompatibel med eksisterende armaturer med G4-fatning og designet for ettermontering som erstatning for halogenkapsler, og gir store energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnadene uten at det går ut over lyskvaliteten.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G4
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	300 grad(er)
Lysytelse	210 lm
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Korrelet fargetemperatur (nom)	2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	100,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift og elektronikk	
Line Frequency	- Hz
Inngangsfrekvens	- Hz
Effektforbruk	2,1 W
lyskildestrøm (nom.)	210 mA
Effekten som tilsvare	20 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,8
Spenning (nom.)	ac electronic 12 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	80 °C

CorePro LEDcapsule LV

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Kun med bestemte dimmere
------------	--------------------------

Mekanikk og innfatning

Lyspæreform	Kapsel
-------------	--------

Godkjenning og bruksområde


Energieffektivitetsklasse	F
Egnet til effektbelysning	Nei
Energiforbruk kWh/1000 t	3 kWh
EPREL-registreringsnummer	374870
EyeComfort	Ja

Produktdata

Produktnavn for bestilling	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D
----------------------------	--



Fullstendig produktnavn	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D
Full EOC	871869976753200
Lokal kodebeskrivelse	3767069
Bestillingskode	929002389402
Materialenr. (12NC)	929002389402
Lokal bestillingskode	3767069
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718699767532
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8718699767549

Målskisse



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	15 mm	40 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

CorePro LEDcapsule LV

Fotometriske data



CorePro LEDcapsule LV 2.1-20W G4 827 D Page 1/1

General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

Levetid



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

