



# CorePro LEDcapsule MV



## CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D

Denne nettspenningslyskilden med én sokkel for armaturer med G9-feste gir retningsbestemt lys, noe som gjør den til et reelt alternativ til halogenlyskilder. Den er spesielt godt egnet til arbeidsbelysning i butikker, hoteller og restauranter og er ideell til skrivebordslamper og skapbelysning. CorePro LEDcapsule er kompatibel med eksisterende armaturer med G9-holdere og kan erstatte halogenlyskilder. Den gir store energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnadene uten å gå på bekostning av lyskvaliteten.

### Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G9
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]
Lysytelse	300 lm
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Korrelet fargetemperatur (nom)	2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	115,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Flimmerverdi (PstLM)	1,0
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	2,6 W
lyskildestrøm (nom.)	14,5 mA
Effekten som tilsvarer	25 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar for lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.7
Spenning (nom.)	220-240 V

# CorePro LEDcapsule MV

## Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	86 °C
---	-------

## Kontroller og dimming

Kan dimmes	Kun med bestemte dimmere
------------	--------------------------

## Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	Kapsel


## Godkjenning og bruksområde

Energieffektivitetsklasse	E
Egnet til effektbelysning	Nei
Energiforbruk kWh/1000 t	3 kWh
EPREL-registreringsnummer	374868
EyeComfort	Ja

## Produktdata



Produktnavn for bestilling	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D
Fullstendig produktnavn	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D
Full EOC	871869976669600
Lokal kodebeskrivelse	3767071
Bestillingskode	76669600
Materialenr. (12NC)	929002389902
Lokal bestillingskode	3767071
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718699766696
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8718699766702

## Målskisse



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	15 mm	52 mm

## Fotometriske data




General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D

# CorePro LEDcapsule MV

## Fotometriske data



Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D

## Levetid



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D

