



# CorePro LEDcapsule MV



## CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D

Den enkelsidiga nätspänningsmatade kapseln för armaturer ger ett ljus av hög kvalitet och är ett utmärkt alternativ till specialhalogenlampor (såsom G9 och R7S). De lämpar sig särskilt väl för punktbelysning på hotell och restauranger och är perfekta för dekorativ belysning och stämningsbelysning. LED-specialprodukter ger enorma energibesparingar och minimerar underhållskostnaderna utan att kompromissa med ljuskvaliteten.

### Produktdata

Allmän information		Stroboskopisk effekt	
Socket	G9		0,4
Nominell livslängd	15 000 h	Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Driftcykel	50 000	Drift och elektricitet	
Lighting Technology	LED	Line Frequency	50 to 60 Hz
Mätreferens för ljusflöde	Sphere	Ingångsfrekvens	50-60 Hz
CE-märkning	Ja	Effektförbrukning	2,6 W
EU RoHS-kompatibel	Ja	Lampström (nom)	14,5 mA
		Motsvarande effekt	25 W
		Tändningstid (nom)	0,5 s
		Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
		Effektfaktor (fraktion)	0,7
		Spänning (nom)	220-240 V
		Temperatur	
		T-Case max. (nom)	86 °C

# CorePro LEDcapsule MV

## Styrenheter och dimring

Dimbar	Endast med särskilda dimrar
--------	-----------------------------

## Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Lampform	Kapsel

## Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	E
Lämplig för accentbelysning	Nej
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	3 kWh
EPREL-registreringsnummer	374868
EyeComfort	Ja

## Produktdata

Beställningsprodukt	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827
	D



Fullständigt produkt	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827
	D
Full EOC	871869976669600
Beskrivning av lokal kod	8295585
Beställningsnummer	76669600
Materialnummer (12NC)	929002389902
Lokal kod	8295585
SAP-Räknare - Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718699766696
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8718699766702

## Måttskiss



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	15 mm	52 mm

## Fotometriska data




General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D

# CorePro LEDcapsule MV

## Fotometriska data



Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D

## Livslängd



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D

