



CorePro LEDcapsule MV

CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D

Den enkelsidiga nätspänningsmatade kapseln för armaturer ger ett ljus av hög kvalitet och är ett utmärkt alternativ till specialhalogenlampor (såsom G9 och R7S). De lämpar sig särskilt väl för punktbelysning på hotell och restauranger och är perfekta för dekorativ belysning och stämningsbelysning. LED-specialprodukter ger enorma energibesparingar och minimerar underhållskostnaderna utan att kompromissa med ljuskvaliteten.

Produktdata

Allmän information		Stroboskopisk effekt		0,4
Socket	G9	Photobiological safety according to EN 62471		RG1
Nominell livslängd	15 000 h	Drift och elektricitet		
Driftcykel	50 000	Line Frequency	50 to 60 Hz	
Lighting Technology	LED	Ingångsfrekvens	50–60 Hz	
Mätreferens för ljusflöde	Sphere	Effektförbrukning	4 W	
CE-märkning	Ja	Lampström (nom)	24 mA	
EU RoHS-kompatibel	Ja	Motsvarande effekt	40 W	
Ljusteknik		Tändningstid (nom)	0,5 s	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]	Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s	
Ljusflöde	480 lm	Effektfaktor (fraktion)	0,7	
Färgbeteckning	Varmvit (WW)	Spänning (nom)	220-240 V	
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K	Temperatur		
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	120,00 lm/W	T-Case max. (nom)	86 °C	
Färgbeständighet	<6			
Färgåtergivningsindex	80			
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %			
Flimmervärde (PstLM)	1,0			

CorePro LEDcapsule MV

Styrenheter och dimring

Dimbar	Endast med särskilda dimrar
--------	-----------------------------

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Lampform	Kapsel


Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	E
Lämplig för accentbelysning	Nej
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	4 kWh
EPREL-registreringsnummer	374869
EyeComfort	Ja

Produktdata



Beställningsproduktnamn	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D
Full EOC	871869976673300
Beskrivning av lokal kod	8295586
Beställningsnummer	929002390002
Materialnummer (12NC)	929002390002
Lokal kod	8295586
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718699766733
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8718699766740

Måttskiss



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	18 mm	59 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D

General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D

CorePro LEDcapsule MV

Fotometriska data



Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D

Livslängd



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D

