



# Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

## Classic LEDLuster D 4.5-40W P45 E14 827 CL

Grâce à leur conception classique aux accents vintage, les lampes flammes et lustres LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes flammes ou sphériques incandescentes classiques avec les avantages de la longue durée de vie que procure la technologie LED. Elles produisent une lumière blanche ou chaude esthétique et décorative tout en économisant près de 90 % en coûts énergétiques par rapport aux lampes flammes et sphériques traditionnelles.

### Données du produit


Informations générales		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) 70 %	
Culot	E14 [E14]	<b>Fonctionnement et électricité</b>	
Durée de vie nominale	15 000 h	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Nombre de cycles d'allumage	20 000	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Type de lampe	LED	Consommation électrique	4,5 W
Conforme à RoHS	Oui	Courant lampe (nom.)	25 mA
<b>Données techniques de l'éclairage</b>		Puissance équivalente	40 W
Code couleur	827 [CCT of 2700K]	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Angle du faisceau (nom.)	270 degré(s)	Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Flux lumineux	470 lm	Facteur de puissance (fraction)	0,7
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)	Tension (nom.)	220-240 V
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K	<b>Température</b>	
Efficacité lumineuse (nominale)	104,00 lm/W	Température maximale du produit (nom.)	55 °C
Cohérence des couleurs	<6		
Indice de rendu de couleur (IRC)	80		

# Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	P45 [P 45 mm]
Approbation et application	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh
Données du produit	
Nom du produit de la commande	CLA LEDLuster D 4.5-40W P45 E14 827 CL
	CL



Nom de produit complet	Classic LEDLuster D 4.5-40W P45 E14 827 CL
Code EOC	871869977341000
Code de commande	77341000
Code 12NC	929002391302
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718699773410
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718699773427

## Schéma dimensionnel



Product	D	C
CLA LEDLuster D 4.5-40W P45 E14 827 CL	45 mm	82 mm

## Données photométriques




General uniform lighting - CLA LEDLuster D 4.5-40W P45 E14 827 CL

Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster D 4.5-40W P45 E14 827 CL

# Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

## Données photométriques



Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster D 4.5-40W P45 E14 827 CL

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CLA LEDLuster D 4.5-40W P45 E14 827 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDLuster D 4.5-40W P45 E14 827 CL

