

TrueForce Core LED voor industrie en detailhandel (Highbay – HPI/SON/HPL)

Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	20 W
Lampstroom (nom.)	170 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,5
Spanning (nom.)	220-240 V
Aanloopstroom op netspanning	13,5
Max. lampnr. op MCB B type 10 A - netvoeding	16
Max. lampnr. op MCB B type 10 A – EM-voorschakelapparaat (VSA) zonder comp. cond.	-
Max. lampnr. op MCB B type 10 A – EM-voorschakelapparaat (VSA) met comp. cond.	-
Max. lampnr. op MCB B type 16 A - netvoeding	26
Max. lampnr. op MCB B type 16 A – EM-voorschakelapparaat (VSA) zonder comp. cond.	-
Max. lampnr. op MCB B type 16 A – EM-voorschakelapparaat (VSA) met comp. cond.	-

Operationele temperatuur

Omgevingstemperatuurbereik	-20 °C t/m 45 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	80 °C

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Mat
Lampvorm	T-vorm


Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntielabel	E
Energieverbruik kWh/1.000 uur	20 kWh
EPREL-registratienummer	403628

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	TForce Core HB MV ND 20W E27 830 G3
Volledige productnaam	TForce Core HB MV ND 20W E27 830 G3
Full EOC	871869978101900
Bestelcode	8718699781019
Materiaalnr. (12NC)	929002405702
Lokale code	78101900
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718699781019
Numerator - Dozen per buitendoos	6
EAN/UPC - Case	8718699781026



Maatschets



Product	D	C
TForce Core HB MV ND 20W E27 830 G3	80 mm	139 mm


TrueForce Core LED voor industrie en detailhandel (Highbay – HPI/SON/HPL)

Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - TForce Core HB MV ND 20W E27 830 G3

General uniform lighting - TForce Core HB MV ND 20W E27 830 G3




Spectral Power Distribution Colour - TForce Core HB MV ND 20W E27 830 G3

Levensduur



Life Expectancy Diagram - TForce Core HB MV ND 20W E27 830 G3



Lumen Maintenance Diagram - TForce Core HB MV ND 20W E27 830 G3

TrueForce Core LED voor industrie en detailhandel (Highbay – HPI/SON/HPL)

