



# CorePro LED tube Universal T8



## CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8

Le nouveau Philips CorePro LEDtube Universal T8 apporte la simplicité à votre projet d'éclairage. Vous n'avez plus besoin de faire attention à la technologie du conducteur. Grâce à une conception unique, le Philips CorePro LEDtube Universal T8 s'intègre directement dans les luminaires fonctionnant soit sur des ballasts électromagnétiques, soit sur des ballasts électroniques HF, soit sur une connexion secteur. Il est très simple à utiliser et vous n'avez pas besoin de transporter des produits en double ! Parfaitement sûr, fiable et facile à installer, le Philips CorePro LEDtube Universal T8 est l'alternative idéale aux tubes fluorescents standard pour économiser de l'énergie et réduire les investissements.

### Données du produit

Informations générales		Cohérence des couleurs	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		<6
Durée de vie nominale	50 000 h	Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Nombre de cycles d'allumage	50 000	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Type de lampe	LED	Valeur de scintillement (PstLM)	1
Référence de mesure de flux	Sphere	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,9
Marquage CE	Oui	Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Conforme à RoHS	Oui		
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Code couleur	830 [CCT of 3000K]	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Angle du faisceau (nom.)	240 degré(s)	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Flux lumineux	850 lm	Consommation électrique	8 W
Désignation de la couleur	Blanc (WH)	Courant lampe (nom.)	40 mA
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Efficacité lumineuse (nominale)	106,00 lm/W	Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
		Facteur de puissance (fraction)	0,9
		Tension (nom.)	220-240 V

# CorePro LED tube Universal T8

Alternative LED puissance d'une lampe fluorescente	18 W
Courant d'appel sur secteur	4.4
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 10A – Secteur	176
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 10A – Ballast	242
EM sans culot comp.	
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 10A – Ballast	20
EM avec culot comp.	
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 16A – Secteur	281
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 16A – Ballast	388
EM sans culot comp.	
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 16A – Ballast	35
EM avec culot comp.	
Compatibilité des ballasts	Universel

## Température

Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 45 °C
Température maximale du produit (nom.)	45 °C

## Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

## Mécanique et boîtier


Finition ampoule	Dépoli
Matériaux des lampes	Verre
Longueur du produit	600 mm

Forme de la lampe	T8
<b>Approbation et application</b>	
Classe d'efficacité énergétique	F
Produit à faible consommation	Oui
Homologation	Conformité à la directive RoHS TUV Marquage CE Certificat KEMA Keur
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1315793

## Données du produit

Nom du produit de la commande	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8
Nom de produit complet	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8
Code EOC	871869978277100
Code de commande	78277100
Code 12NC	929002419802
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718699782771
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718699782788



## Schéma dimensionnel



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8	25,7 mm	28 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm


# CorePro LED tube Universal T8

## Données photométriques



Light Distribution Diagram

General uniform lighting - CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8

## Durée de vie





Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8

# CorePro LED tube Universal T8

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8

