



Lampes SceneSwitch LEDbulb forme classique

LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10

Certaines situations exigent une lumière froide, d'autres bénéficient d'une luminosité plus chaleureuse. Avec les ampoules LED SceneSwitch de Philips, choisissez l'ambiance lumineuse qui vous correspond sans changer d'ampoule. Et vous n'avez pas besoin de variateur ! Optimisez votre éclairage pour la détente, les loisirs ou le travail. Simplement en appuyant sur un interrupteur. Vous n'avez donc pas à le changer ! Aucune installation supplémentaire n'est nécessaire.

Données du produit


Informations générales		Efficacité lumineuse (nominale)	
Culot	E27		107,00 lm/W
Durée de vie nominale	15 000 h	Cohérence des couleurs	<6
Nombre de cycles d'allumage	20 000	Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Durée de vie nominale (heures)	15 000 h	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Type de lampe	LED	Valeur de scintillement (PstLM)	0,9
Référence de mesure de flux	Sphere	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Conforme à RoHS	Oui	Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Code couleur	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Code couleur	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Désignation de la couleur	Chaud/Ultra chaud/Très chaud	Consommation électrique	1,6 3 7,5 W
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 2500 2200 K	Courant lampe (nom.)	43 mA
		Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
		Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
		Facteur de puissance (fraction)	0,5

Lampes SceneSwitch LEDbulb forme classique

Tension (nom.)	220-240 V
Température	
Température maximale du produit (nom.)	65 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Dépoli
Matériaux des lampes	Verre
Forme de la lampe	A60 [A 60 mm]
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	F
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	739282



EyeComfort	Oui
Données du produit	
Nom du produit de la commande	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10
Nom de produit complet	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10
Code EOC	871951426396301
Code de commande	26396301
Code 12NC	929002445517
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514263963
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514263994

Schéma dimensionnel



Product	D	C
LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10	60 mm	104 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram - LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10

General uniform lighting - LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10


Lampes SceneSwitch LEDbulb forme classique

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR
ND 1PF/10

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10



Lumen Maintenance Diagram - LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND
1PF/10

