



SceneSwitch LEDbulbs

LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4

Vissa situationer kräver ett kallt ljus och ibland passar det bättre med en mjuk varmvit glöd. Med Philips SceneSwitch LED-ljuskällor får du flera olika ljusinställningar i en och samma lampa. Du behöver inte ens en dimmer! SceneSwitch ger dig optimalt ljus för avslappning, hobbyer, rekreation eller arbete. Allt du behöver är din befintliga ljusbrytare – ingen extra installation krävs.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Specificerad livslängd (timmar)	15 000 h
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik	
Färgkod	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]
Färgkod	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]
Färgbeteckning	Varm/extra varm/mycket varm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 2500 2200 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	107,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Flimmervärde (PstLM)	0,9
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RGO

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	1,6 3 7,5 W
Lampström (nom)	43 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,5
Spänning (nom)	220–240 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	65 °C

Styrenheter och dimming	
Dimbar	Nej

SceneSwitch LEDbulbs

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Glas
Lampform	A60 [A 60 mm]

Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	F
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	8 kWh
EPREL-registreringsnummer	739282
EyeComfort	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4
-------------------------	---------------------------------------------



Fullständigt produktnamn	LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4
Full EOC	871951426396300
Beskrivning av lokal kod	8295885
Beställningsnummer	26396300
Materialnummer (12NC)	929002445558
Lokal kod	8295885
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8719514263963
Räknare – antal förpackningar per kartong	4
EAN/UPC – Hölje	8719514263970

Måttskiss



Product	D	C
LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4	60 mm	104 mm

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4

General uniform lighting - LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4

SceneSwitch LEDbulbs

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW
FRND 1SRT4

Livslängd



Life Expectancy Diagram - LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4



Lumen Maintenance Diagram - LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND
1SRT4

