



Klassieke filament LEDbulb

LED classic 25W ST64 E27 gradient D SRT

De Classic LED-gloeidraadlampen met legendarisch design koppelen de vertrouwde vorm van klassieke gloeilampen aan de voordelen van de duurzame LED-technologie. Ze stralen een mooi, decoratief, warmwit licht uit en besparen zo'n 90% energie ten opzichte van de traditionele gloeidraadlampen

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Nominale levensduur (uren)	15.000 hr
Lamptype	LED
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	818 [CCT of 1800K]
Kleurcode	818 [CCT of 1800K]
Lichtstroom	250 lm
Kleuraanduiding	1800
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	1800 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	55,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4

Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
--	--

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	4,5 W
Lampstroom (nom.)	26 mA
Overeenkomstig vermogen	25 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,5
Spanning (nom.)	220-240 V

Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	40 °C

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja

Klassieke filament LEDbulb

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Amber verloop
Lampvorm	ST19

Keurmerken en classificaties


Energieverbruik kWh/1.000 uur	5 kWh
EyeComfort	Ja

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	LED classic 25W ST64 E27 gradient D SRT
-----------------------------	---


Volledige productnaam	LED classic 25W ST64 E27 gradient D SRT
Full EOC	871951426959000
Bestelcode	26959000
Materiaalnr. (12NC)	929002454001
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514269590
Numerator - Dozen per buitendoos	4
EAN/UPC - Case	8719514269606

Maatschets




Product	D	C
LED classic 25W ST64 E27 gradient D SRT	64 mm	140 mm

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 25W ST64 E27 gradient D SRT



Light Distribution Diagram - LED classic 25W ST64 E27 gradient D SRT

Klassieke filament LEDbulb

Fotometrische gegevens



General uniform lighting - LED classic 25W ST64 E27 gradient D SRT

Levensduur



Life Expectancy Diagram - LED classic 25W ST64 E27 gradient D SRT

Lumen Maintenance Diagram - LED classic 25W ST64 E27 gradient D SRT

