



# Tornado High Lumen

## Tornado High Lumen 45W CDL E27 1CT/6

45.0 W E27 Spirale

Soluzione a risparmio energetico ed emissione dei lumen elevata, perfetta per l'uso in punti dove le lampade sono direttamente visibili, per l'aggiunta di un effetto decorativo.

### Warnings and safety

- La rottura di una lampadina molto difficilmente ha un impatto nocivo sulla salute. Se una lampadina si rompe, aerare la stanza per 30 minuti rimuovendone i residui, preferibilmente indossando dei guanti. Mettere le parti rotte in una busta di plastica chiusa e consegnarle al centro di raccolta locale per il riciclaggio. Non utilizzare un aspirapolvere per rimuovere i residui.
- Le lampadine fluorescenti compatte devono essere considerate come rifiuti speciali e consegnate al centro di raccolta locale per il riciclaggio. L'industria europea dei sistemi di illuminazione ha creato un'infrastruttura in grado di riciclare mercurio, vetro, altri metalli, ecc.

### Dati del prodotto

Informazioni generali		Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	
Attacco	E27 [E27]		68,38 lm/W
Durata nominale	10.000 ore	Indice di resa cromatica (CRI)	80
Ciclo di commutazione on/off	10.000	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	60 %
Durata specificata (ore)	10.000 ore	<b>Funzionamento e parte elettrica</b>	
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated	Frequenza di linea	50 or 60 Hz
<b>Dati tecnici di illuminazione</b>		Frequenza di ingresso	50 o 60 Hz
Codice colore	865 [CCT of 6500K]	Consumo energetico	45,0 W
Flusso luminoso	3.080 lm	Corrente lampada (Nom)	190 mA
Designazione colore	Cool Daylight	Tempo di avvio (Nom)	1,5 s
Coordinata Y cromaticità (Nom)	313	Fattore di potenza (frazione)	0,92
Coordinata cromatica Y (Nom)	337	Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura del colore correlata	6500 K		

## Tornado High Lumen

### Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
-------------	----

### Meccanica e corpo

Forma lampadina	Spirale
-----------------	---------

### Approvazione e applicazione

Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	3,5 mg
----------------------------------	--------


Consumo energetico kWh/1000 h	45 kWh
-------------------------------	--------

### Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	Tornado High Lumen 45W CDL E27 1CT/6
----------------------	--------------------------------------

Nome completo prodotto	Tornado High Lumen 45W CDL E27 1CT/6
Full EOC	872790080719600
Codice d'ordine	80719600
Codice materiale (12NC)	929676005901
Codice locale	HTORN45CDL
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8727900807196
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
EAN/UPC - Case	8727900807202

## Disegno tecnico



Product	C (max)	F (max)	D (max)
Tornado High Lumen 45W CDL E27 1CT/6	244 mm	88,1 mm	102 mm

