



Tornado espiral

Tornado T2 15W CDL E27 220-240V 1PF/6

Lámpara de ahorro de energía de alto rendimiento. Esta lámpara ofrece la mejor combinación en eficiencia energética y tamaño extra compacto. Ventaja adicional de su vida útil muy prolongada.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una bombilla tenga consecuencias sobre la salud. Si se rompe una bombilla, ventila la habitación durante 30 minutos y retira las partes (preferiblemente con guantes). Mételas en una bolsa de plástico cerrada y llévalas al punto limpio más cercano para su reciclaje. No utilices un aspirador.
- Las bombillas fluorescentes compactas se deben tratar como residuos especiales y se deben llevar al punto limpio más cercano para su reciclaje. El sector europeo del alumbrado ha establecido una infraestructura para reciclar mercurio, otros metales, cristal, etc.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E27 [E27]
Vida útil nominal	10.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	10.000
Vida útil nominal (horas)	10.000 hora(s)
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated
Datos técnicos de la luz	
Código de color	865 [CCT of 6500K]
Flujo luminoso	900 lm
Designación de color	Luz natural fría
Coordenada X de cromacidad (Nom)	313
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	337
Temperatura de color correlacionada (Nom)	6500 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	61 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	80

LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	65 %
Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 or 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz
Consumo de energía	15,0 W
Corriente de lámpara (nom.)	110 mA
Hora de inicio (nom.)	0,3 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	5 - 40 s s
Factor de potencia (fracción)	0.6
Voltaje (nom.)	220-240 V
Controles y regulación	
Regulable	No

Tornado espiral

Mecánicos y de carcasa

Forma de la bombilla	Espiral
----------------------	---------

Aprobación y aplicación


Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	2,0 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	1,5 mg
Consumo energético kWh/1000 h	15 kWh

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	Tornado T2 15W CDL E27 220-240V 1PF/6
-------------------------------	------------------------------------------

Nombre completo del producto	Tornado T2 15W CDL E27 220-240V 1PF/6
Full EOC	872790092584500
Código de pedido	92584500
Código 12NC	929689114802
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8727900925845
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	6
Embalaje con código EAN/UPC	8727900925852

Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Tornado T2 15W CDL E27 220-240V 1PF/6	51,5 mm	107,5 mm	42,5 mm

