



MASTER PL-Electronic

MASTER PLE-R 33W/827 E27 220-240V 1CT/6

Lampade MASTER non rivestite a risparmio energetico: la scelta ideale per gli utenti finali che richiedono i migliori livelli di performance e affidabilità. Grazie a un'ampia gamma di prodotti con wattaggi diversi, offre una scelta completa per adattarsi a diversi usi e applicazioni

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica chiusa e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.
- Le lampade fluorescenti compatte devono essere trattate come rifiuti speciali e portate presso i luoghi opportuni per il riciclo. La European Lighting Industry ha istituito un'infrastruttura per il riciclo del mercurio, di altri metalli, del vetro, ecc.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27 [E27]
Durata nominale	20.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Durata specificata (ore)	20.000 ore
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [CCT of 2700K]
Flusso luminoso	2.250 lm
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Coordinata Y cromaticità (Nom)	463
Coordinata cromaticità Y (Nom)	420
Temperatura del colore correlata	2700 K

Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	68,2 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	82
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	65 %
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 or 60 Hz
Frequenza di ingresso	50 o 60 Hz
Consumo energetico	33,0 W
Corrente lampada (Nom)	155 mA
Tempo di avvio (Nom)	1,0 s
Fattore di potenza (frazione)	0,9
Tensione (Nom)	220-240 V

MASTER PL-Electronic

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile No

Meccanica e corpo

Forma lampadina Stick

Approvazione e applicazione

Contenuto di mercurio (Hg) (Max) 1,5 mg

Contenuto di mercurio (Hg) (Nom) 1,4 mg

Consumo energetico kWh/1000 h 33 kWh

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine MASTER PLE-R 33W/827 E27 220-240V
1CT/6

Nome completo prodotto MASTER PLE-R 33W/827 E27 220-240V
1CT/6

Full EOC 871150065999610

Codice d'ordine 65999610

Codice materiale (12NC) 929689132501

Codice locale PLET33


Numeratore SAP - Quantità per confezione 1

EAN/UPC - Prodotto/scatola 8711500659996

Numeratore - Confezioni per scatola esterna 6

EAN/UPC - Case 8727900210378

Disegno tecnico



Product	D (max)	C (max)	F (max)
MASTER PLE-R 33W/827 E27 220-240V 1CT/6	39,6 mm	196,2 mm	48 mm

