



Tornado espiral

Tornado T2 23W CDL E27 220-240V 1PF/6

Lámpara de ahorro de energía de alto rendimiento. Esta lámpara ofrece la mejor combinación en eficiencia energética y tamaño extra compacto. Ventaja adicional de su vida útil muy prolongada.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una bombilla tenga consecuencias sobre la salud. Si se rompe una bombilla, ventila la habitación durante 30 minutos y retira las partes (preferiblemente con guantes). Mételas en una bolsa de plástico cerrada y llévalas al punto limpio más cercano para su reciclaje. No utilices un aspirador.
- Las bombillas fluorescentes compactas se deben tratar como residuos especiales y se deben llevar al punto limpio más cercano para su reciclaje. El sector europeo del alumbrado ha establecido una infraestructura para reciclar mercurio, otros metales, cristal, etc.

Datos del producto

Información general		LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	
Base del casquillo	E27 [E27]		65 %
Vida útil nominal	10.000 hora(s)	Operativos y eléctricos	
Ciclo de encendido/apagado	10.000	Line Frequency	50 or 60 Hz
Vida útil nominal (horas)	10.000 hora(s)	Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated	Consumo de energía	23,0 W
Datos técnicos de la luz		Corriente de lámpara (nom.)	170 mA
Código de color	865 [CCT of 6500K]	Hora de inicio (nom.)	0,3 s
Flujo luminoso	1.450 lm	Factor de potencia (fracción)	0,6
Designación de color	Luz natural fría	Voltaje (nom.)	220-240 V
Coordenada X de cromacidad (Nom)	313	Controles y regulación	
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	337	Regulable	No
Temperatura de color correlacionada (Nom)	6500 K		
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	63 lm/W		
Índice de reproducción cromática (IRC)	80		

Tornado espiral

Mecánicos y de carcasa

Forma de la bombilla	Espiral
----------------------	---------

Aprobación y aplicación


Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	2,5 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	2 mg
Consumo energético kWh/1000 h	23 kWh

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	Tornado T2 23W CDL E27 220-240V 1PF/6
-------------------------------	---------------------------------------

Nombre completo del producto	Tornado T2 23W CDL E27 220-240V 1PF/6
Full EOC	872790092600200
Código de pedido	92600200
Código 12NC	929689154201
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8727900926002
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	6
Embalaje con código EAN/UPC	8727900926019

Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Tornado T2 23W CDL E27 220-240V 1PF/6	61,5 mm	118,5 mm	50,5 mm

