



# Economy Twister

## EconomyTwister 8W WW E27 220-240V 1PF/6

Economy Twister è una gamma base di lampade fluorescenti compatte a forma di spirale che emette l'emissione luminosa richiesta. Offre fino al 80% di risparmio energetico rispetto alle lampadine a incandescenza, una durata di 10 volte superiore e una luce bianca calda.

### Warnings and safety

- La rottura di una lampadina molto difficilmente ha un impatto nocivo sulla salute. Se una lampadina si rompe, aerare la stanza per 30 minuti rimuovendone i residui, preferibilmente indossando dei guanti. Mettere le parti rotte in una busta di plastica chiusa e consegnarle al centro di raccolta locale per il riciclaggio. Non utilizzare un aspirapolvere per rimuovere i residui.
- Le lampadine fluorescenti compatte devono essere considerate come rifiuti speciali e consegnate al centro di raccolta locale per il riciclaggio. L'industria europea dei sistemi di illuminazione ha creato un'infrastruttura in grado di riciclare mercurio, vetro, altri metalli, ecc.

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27 [E27]
Durata nominale	6.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	6.000
Durata specificata (ore)	6.000 ore
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [CCT of 2700K]
Flusso luminoso	500 lm
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Coordinata Y cromaticità (Nom)	463
Coordinata cromaticità Y (Nom)	420
Temperatura del colore correlata	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	62 lm/W

Indice di resa cromatica (CRI)	81
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 or 60 Hz
Frequenza di ingresso	50 o 60 Hz
Consumo energetico	8 W
Corrente lampada (Nom)	60 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,3 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	5-40 s s
Fattore di potenza (frazione)	0.6
Tensione (Nom)	220-240 V

## Economy Twister

### Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
-------------	----

### Meccanica e corpo

Forma lampadina	Spirale
-----------------	---------

### Approvazione e applicazione


Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	2,0 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	8 kWh

### Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	EconomyTwister 8W WW E27 220-240V 1PF/6
----------------------	--

Nome completo prodotto	EconomyTwister 8W WW E27 220-240V 1PF/6
Full EOC	871829121699500
Codice d'ordine	21699500
Codice materiale (12NC)	929689218302
Codice locale	TORN8WW
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718291216995
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
EAN/UPC - Case	8718291217008

## Disegno tecnico



Product	D (max)	C (max)	F (max)
EconomyTwister 8W WW E27 220-240V 1PF/6	47,5 mm	86,5 mm	40,5 mm

