



Economy Twister

EconomyTwister 12W CDL E27 1PF/6

Economy Twister è una gamma base di lampade fluorescenti compatte a forma di spirale che emette l'emissione luminosa richiesta. Offre fino al 80% di risparmio energetico rispetto alle lampadine a incandescenza, una durata di 10 volte superiore e una luce bianca calda.

Warnings and safety

- La rottura di una lampadina molto difficilmente ha un impatto nocivo sulla salute. Se una lampadina si rompe, aerare la stanza per 30 minuti rimuovendone i residui, preferibilmente indossando dei guanti. Mettere le parti rotte in una busta di plastica chiusa e consegnarle al centro di raccolta locale per il riciclaggio. Non utilizzare un aspirapolvere per rimuovere i residui.
- Le lampadine fluorescenti compatte devono essere considerate come rifiuti speciali e consegnate al centro di raccolta locale per il riciclaggio. L'industria europea dei sistemi di illuminazione ha creato un'infrastruttura in grado di riciclare mercurio, vetro, altri metalli, ecc.

Dati del prodotto


| Informazioni generali | |
|---|--------------------------------|
| Attacco | E27 [E27] |
| Durata nominale | 6.000 ore |
| Ciclo di commutazione on/off | 6.000 |
| Durata specificata (ore) | 6.000 ore |
| Lighting Technology | Compact Fluorescent Integrated |
| Dati tecnici di illuminazione | |
| Codice colore | 865 [CCT of 6500K] |
| Flusso luminoso | 700 lm |
| Designazione colore | Cool Daylight |
| Coordinata Y cromaticità (Nom) | 313 |
| Coordinata cromaticità Y (Nom) | 337 |
| Temperatura del colore correlata | 6500 K |
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom) | 58 lm/W |

| Indice di resa cromatica (CRI) | 80 |
|---|-------------|
| LLMF a fine durata vita nominale (Nom) | 70 % |
| Funzionamento e parte elettrica | |
| Frequenza di linea | 50 or 60 Hz |
| Frequenza di ingresso | 50 o 60 Hz |
| Consumo energetico | 12,0 W |
| Corrente lampada (Nom) | 90 mA |
| Tempo di avvio (Nom) | 0,3 s |
| Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso | 5-40 s s |
| Fattore di potenza (frazione) | 0.6 |
| Tensione (Nom) | 220-240 V |

Economy Twister

| Controlli e dimmerazione | | Nome completo prodotto | |
|----------------------------------|----------------------------------|---|-----------------|
| Dimmerabile | No | Full EOC | 871016340614500 |
| Meccanica e corpo | | Codice d'ordine | 40614500 |
| Forma lampadina | Spirale | Codice materiale (12NC) | 929689218601 |
| Approvazione e applicazione | | Codice locale | TORN12CDL |
| Contenuto di mercurio (Hg) (Max) | 2,0 mg | Numeratore SAP - Quantità per confezione | 1 |
| Consumo energetico kWh/1000 h | 12 kWh | EAN/UPC - Prodotto/scatola | 8710163406145 |
| Dati del prodotto | | Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 6 |
| Nome prodotto ordine | EconomyTwister 12W CDL E27 1PF/6 | EAN/UPC - Case | 8710163406183 |

Disegno tecnico



| Product | D (max) | C (max) | F (max) |
|----------------------------------|---------|---------|---------|
| EconomyTwister 12W CDL E27 1PF/6 | 47,5 mm | 94 mm | 40,5 mm |

