



# Economy Twister

## EconomyTwister 15W WW E27 220-240V 1PF/6

Economy Twister è una gamma base di lampade fluorescenti compatte a forma di spirale che emette l'emissione luminosa richiesta. Offre fino al 80% di risparmio energetico rispetto alle lampadine a incandescenza, una durata di 10 volte superiore e una luce bianca calda.

### Warnings and safety

- La rottura di una lampadina molto difficilmente ha un impatto nocivo sulla salute. Se una lampadina si rompe, aerare la stanza per 30 minuti rimuovendone i residui, preferibilmente indossando dei guanti. Mettere le parti rotte in una busta di plastica chiusa e consegnarle al centro di raccolta locale per il riciclaggio. Non utilizzare un aspirapolvere per rimuovere i residui.
- Le lampadine fluorescenti compatte devono essere considerate come rifiuti speciali e consegnate al centro di raccolta locale per il riciclaggio. L'industria europea dei sistemi di illuminazione ha creato un'infrastruttura in grado di riciclare mercurio, vetro, altri metalli, ecc.

### Dati del prodotto

Informazioni generali		Indice di resa cromatica (CRI)	
Attacco	E27 [E27]		81
Durata nominale	6.000 ore	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Ciclo di commutazione on/off	6.000	<b>Funzionamento e parte elettrica</b>	
Durata specificata (ore)	6.000 ore	Frequenza di linea	50 or 60 Hz
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated	Frequenza di ingresso	50 o 60 Hz
<b>Dati tecnici di illuminazione</b>		Consumo energetico	15,0 W
Codice colore	827 [CCT of 2700K]	Corrente lampada (Nom)	110 mA
Flusso luminoso	970 lm	Tempo di avvio (Nom)	0,3 s
Designazione colore	Bianco caldo (WW)	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	5-40 s s
Coordinata Y cromaticità (Nom)	463	Fattore di potenza (frazione)	0.6
Coordinata cromatica Y (Nom)	420	Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura del colore correlata	2700 K		
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	65 lm/W		

## Economy Twister

### Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
-------------	----

### Meccanica e corpo

Forma lampadina	Spirale
-----------------	---------

### Approvazione e applicazione

Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	2 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	15 kWh

### Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	EconomyTwister 15W WW E27 220-240V 1PF/6
----------------------	---

Nome completo prodotto	EconomyTwister 15W WW E27 220-240V 1PF/6
------------------------	---

Full EOC	871829121709100
----------	-----------------

Codice d'ordine	21709100
-----------------	----------

Codice materiale (12NC)	929689218701
-------------------------	--------------

Codice locale	TORN15WW
---------------	----------


Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
--	---

EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718291217091
----------------------------	---------------

Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
---	---

EAN/UPC - Case	8718291217107
----------------	---------------

### Disegno tecnico



Product	D (max)	C (max)	F (max)
EconomyTwister 15W WW E27 220-240V 1PF/6	51,5 mm	107,5 mm	42,5 mm

