



Economy Twister

EconomyTwister 20W CDL E27 1PF/6

Economy Twister è una gamma base di lampade fluorescenti compatte a forma di spirale che emette l'emissione luminosa richiesta. Offre fino al 80% di risparmio energetico rispetto alle lampadine a incandescenza, una durata di 10 volte superiore e una luce bianca calda.

Warnings and safety

- La rottura di una lampadina molto difficilmente ha un impatto nocivo sulla salute. Se una lampadina si rompe, aerare la stanza per 30 minuti rimuovendone i residui, preferibilmente indossando dei guanti. Mettere le parti rotte in una busta di plastica chiusa e consegnarle al centro di raccolta locale per il riciclaggio. Non utilizzare un aspirapolvere per rimuovere i residui.
- Le lampadine fluorescenti compatte devono essere considerate come rifiuti speciali e consegnate al centro di raccolta locale per il riciclaggio. L'industria europea dei sistemi di illuminazione ha creato un'infrastruttura in grado di riciclare mercurio, vetro, altri metalli, ecc.

Dati del prodotto

| Informazioni generali | |
|---|--------------------------------|
| Attacco | E27 [E27] |
| Durata nominale | 6.000 ore |
| Ciclo di commutazione on/off | 6.000 |
| Durata specificata (ore) | 6.000 ore |
| Lighting Technology | Compact Fluorescent Integrated |
| Dati tecnici di illuminazione | |
| Codice colore | 865 [CCT of 6500K] |
| Flusso luminoso | 1.200 lm |
| Designazione colore | Cool Daylight |
| Coordinata Y cromaticità (Nom) | 313 |
| Coordinata cromaticità Y (Nom) | 337 |
| Temperatura del colore correlata | 6500 K |
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom) | 61 lm/W |

| Indice di resa cromatica (CRI) | 80 |
|---|-------------|
| LLMF a fine durata vita nominale (Nom) | 70 % |
| Funzionamento e parte elettrica | |
| Frequenza di linea | 50 or 60 Hz |
| Frequenza di ingresso | 50 o 60 Hz |
| Consumo energetico | 20,0 W |
| Corrente lampada (Nom) | 150 mA |
| Tempo di avvio (Nom) | 0,3 s |
| Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso | 5-40 s s |
| Fattore di potenza (frazione) | 0.6 |
| Tensione (Nom) | 220-240 V |

Economy Twister

| Controlli e dimmerazione | |
|--------------------------|----|
| Dimmerabile | No |


| Meccanica e corpo | |
|-------------------|---------|
| Forma lampadina | Spirale |

| Approvazione e applicazione | |
|----------------------------------|--------|
| Contenuto di mercurio (Hg) (Max) | 2 mg |
| Consumo energetico kWh/1000 h | 20 kWh |

| Dati del prodotto | |
|----------------------|----------------------------------|
| Nome prodotto ordine | EconomyTwister 20W CDL E27 1PF/6 |

| | |
|---|----------------------------------|
| Nome completo prodotto | EconomyTwister 20W CDL E27 1PF/6 |
| Full EOC | 871829167939400 |
| Descrizione codice locale | TORN20CDL |
| Codice d'ordine | 67939400 |
| Codice materiale (12NC) | 929689219001 |
| Codice locale | TORN20CDL |
| Numeratore SAP - Quantità per confezione | 1 |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola | 8718291679394 |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 6 |
| EAN/UPC - Case | 8718291679400 |

Disegno tecnico



| Product | D (max) | C (max) | F (max) |
|----------------------------------|---------|----------|---------|
| EconomyTwister 20W CDL E27 1PF/6 | 56,5 mm | 111,5 mm | 47 mm |

