



Economy Twister

EconomyTwister 8W WW E14 220-240V 1PF/6

Economy Twister è una gamma base di lampade fluorescenti compatte a forma di spirale che emette l'emissione luminosa richiesta. Offre fino al 80% di risparmio energetico rispetto alle lampadine a incandescenza, una durata di 10 volte superiore e una luce bianca calda.

Warnings and safety

- La rottura di una lampadina molto difficilmente ha un impatto nocivo sulla salute. Se una lampadina si rompe, aerare la stanza per 30 minuti rimuovendone i residui, preferibilmente indossando dei guanti. Mettere le parti rotte in una busta di plastica chiusa e consegnarle al centro di raccolta locale per il riciclaggio. Non utilizzare un aspirapolvere per rimuovere i residui.
- Le lampadine fluorescenti compatte devono essere considerate come rifiuti speciali e consegnate al centro di raccolta locale per il riciclaggio. L'industria europea dei sistemi di illuminazione ha creato un'infrastruttura in grado di riciclare mercurio, vetro, altri metalli, ecc.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E14 [E14]
Durata nominale	6.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	6.000
Durata specificata (ore)	6.000 ore
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [CCT of 2700K]
Flusso luminoso	500 lm
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Coordinata Y cromaticità (Nom)	463
Coordinata cromaticità Y (Nom)	420
Temperatura del colore correlata	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	62 lm/W


Indice di resa cromatica (CRI)	81
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 or 60 Hz
Frequenza di ingresso	50 o 60 Hz
Consumo energetico	8,0 W
Corrente lampada (Nom)	60 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,3 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	5-40 s
Fattore di potenza (frazione)	0.6
Tensione (Nom)	220-240 V

Economy Twister

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Forma lampadina	Spirale
Approvazione e applicazione	
Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	2,0 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	8 kWh
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	EconomyTwister 8W WW E14 220-240V 1PF/6

Nome completo prodotto	EconomyTwister 8W WW E14 220-240V 1PF/6
Full EOC	871829121701500
Codice d'ordine	21701500
Codice materiale (12NC)	929689238302
Codice locale	TORN8WWE14
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718291217015
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
EAN/UPC - Case	8718291217022

Disegno tecnico



Product	D (max)	C (max)	F (max)
EconomyTwister 8W WW E14 220-240V 1PF/6	47,5 mm	96,5 mm	40,5 mm

