



# Economy Twister

## Economy Twister 8W WW E14 220-240V 1PF/6

Economy Twister to rodzina podstawowych kompaktowych świetlówek w kształcie spirali emitujących bardzo dobry strumień świetlny. Pozwala obniżyć zużycie prądu nawet o 80% w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami, ma 10 razy większą żywotność i emituje ciepłe białe światło.

### Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Uraz w następstwie stłuczenia źródła światła jest niezwykle mało prawdopodobny. Jeśli dojdzie do stłuczenia, należy przez 30 minut wietrzyć pomieszczenie i usunąć fragmenty źródła światła, najlepiej przy użyciu rękawic. Następnie należy umieścić je w zamkniętym worku plastikowym i przekazać odpowiednim służbom do recyklingu. Nie należy używać odkurzacza.
- Świetłówki kompaktowe muszą być traktowane jako odpady specjalne i przekazywane odpowiednim służbom lokalnym do recyklingu. Europejscy producenci sprzętu oświetleniowego stworzyli infrastrukturę służącą do odzyskiwania odpadów, w tym rtęci, innych metali, szkła itd.

### Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E14 [E14]
Nominalny okres eksploatacji	6 000 h
Cykl Przetężania	6 000
Trwałość Znamionowa (Godziny)	6 000 h
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]
Strumień Świetlny	500 lm
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	463
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	420
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	62 lm/W

Wskaźnik oddawania barw (CRI)	81
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 or 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 lub 60 Hz
Zużycie energii	8,0 W
Lamp Current (Nom)	60 mA
Czas uruchomienia (Nom)	0,3 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	5-40 s s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.6
Napięcie (Nom)	220-240 V

## Economy Twister

### Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania Nie

### Mechanika i korpus

Kształt bańki Spiralne

### Certyfikaty i zastosowania

Zawartość rtęci (Hg) (Max) 2,0 mg

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 8 kWh

### Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu EconomyTwister 8W WW E14  
220-240V 1PF/6

Pełna nazwa produktu EconomyTwister 8W WW E14  
220-240V 1PF/6

Full EOC 871829121701500

Kod zamówienia 21701500

Materiał Nr (12NC) 929689238302


Numerator - Quantity Per Pack 1

EAN/UPC - Produkt/opakowanie 8718291217015

Numerator - Packs per outer box 6

EAN/UPC - Opakowanie 8718291217022

### Rysunki techniczne



Product	D (max)	C (max)	F (max)
EconomyTwister 8W WW E14 220-240V 1PF/6	47,5 mm	96,5 mm	40,5 mm

