



Economy Twister

EconomyTwister 12W CDL E14 1PF/6

Economy Twister è una gamma base di lampade fluorescenti compatte a forma di spirale che emette l'emissione luminosa richiesta. Offre fino al 80% di risparmio energetico rispetto alle lampadine a incandescenza, una durata di 10 volte superiore e una luce bianca calda.

Warnings and safety

- La rottura di una lampadina molto difficilmente ha un impatto nocivo sulla salute. Se una lampadina si rompe, aerare la stanza per 30 minuti rimuovendone i residui, preferibilmente indossando dei guanti. Mettere le parti rotte in una busta di plastica chiusa e consegnarle al centro di raccolta locale per il riciclaggio. Non utilizzare un aspirapolvere per rimuovere i residui.
- Le lampadine fluorescenti compatte devono essere considerate come rifiuti speciali e consegnate al centro di raccolta locale per il riciclaggio. L'industria europea dei sistemi di illuminazione ha creato un'infrastruttura in grado di riciclare mercurio, vetro, altri metalli, ecc.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E14 [E14]
Durata nominale	6.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	6.000
Durata specificata (ore)	6.000 ore
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	865 [CCT of 6500K]
Flusso luminoso	700 lm
Designazione colore	Cool Daylight
Coordinata Y cromaticità (Nom)	313
Coordinata cromaticità Y (Nom)	337
Temperatura del colore correlata	6500 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	58 lm/W

Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 or 60 Hz
Frequenza di ingresso	50 o 60 Hz
Consumo energetico	12,0 W
Corrente lampada (Nom)	90 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,3 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	5-40 s s
Fattore di potenza (frazione)	0.6
Tensione (Nom)	220-240 V

Economy Twister

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
-------------	----

Meccanica e corpo

Forma lampadina	Spirale
-----------------	---------

Approvazione e applicazione


Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	2,0 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	12 kWh

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	EconomyTwister 12W CDL E14 1PF/6
----------------------	----------------------------------

Nome completo prodotto	EconomyTwister 12W CDL E14 1PF/6
Full EOC	871016340615200
Codice d'ordine	40615200
Codice materiale (12NC)	929689238602
Codice locale	TORN12CDLE14
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8710163406152
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
EAN/UPC - Case	8710163406190

Disegno tecnico



Product	D (max)	C (max)	F (max)
EconomyTwister 12W CDL E14 1PF/6	47,5 mm	104 mm	40,5 mm

