



GENIE

Genie 23W CDL E27 220-240V 1PF/6

Functional non-covered Energy saving lamp, with money saving high quality light and compact design. This lamp is small enough to fit neatly wherever you need extra bright light at home, enables easy replacement of most incandescent lamp all the way.

Advertencias y seguridad

- Breaking a lamp is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a closed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.
- Compact fluorescent lamps have to be treated as special waste, they must be taken to your local waste facilities for recycling. The European Lighting Industry has set up an infrastructure, capable of recycling mercury, other metals, glass etc.



Datos del producto

Información general		LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	
Base del casquillo	E27 [E27]		65 %
Vida útil nominal	10.000 hora(s)	Operativos y eléctricos	
Ciclo de encendido/apagado	10.000	Line Frequency	50 or 60 Hz
Vida útil nominal (horas)	10.000 hora(s)	Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated	Consumo de energía	23 W
Datos técnicos de la luz		Corriente de lámpara (nom.)	165 mA
Código de color	865 [CCT of 6500K]	Hora de inicio (nom.)	0,3 s
Flujo luminoso	1.370 lm	Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	5 - 40 s s
Designación de color	Luz natural fría	Factor de potencia (fracción)	0.6
Coordenada X de cromacidad (Nom)	313	Voltaje (nom.)	220-240 V
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	337	Controles y regulación	
Temperatura de color correlacionada (Nom)	6500 K	Regulable	No
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	60 lm/W		
Índice de reproducción cromática (IRC)	80		

Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	Barra
Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	2 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	1,5 mg
Consumo energético kWh/1000 h	23 kWh
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	Genie 23W CDL E27 220-240V 1PF/6

Nombre completo del producto	Genie 23W CDL E27 220-240V 1PF/6
Full EOC	871829114415100
Código de pedido	14415100
Código 12NC	929689244001
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718291144151
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	6
Embalaje con código EAN/UPC	8718291144168

Plano de dimensiones



Product
Genie 23W CDL E27 220-240V 1PF/6

Product	D (max)	C (max)	F (max)
Genie 23W CDL E27 220-240V 1PF/6	36 mm	157,0 mm	48,5 mm

