



# Economy Twister

## EconomyTwister 23W WW E27 220-240V 1PF/6

Economy Twister è una gamma base di lampade fluorescenti compatte a forma di spirale che emette l'emissione luminosa richiesta. Offre fino al 80% di risparmio energetico rispetto alle lampadine a incandescenza, una durata di 10 volte superiore e una luce bianca calda.

### Warnings and safety

- La rottura di una lampadina molto difficilmente ha un impatto nocivo sulla salute. Se una lampadina si rompe, aerare la stanza per 30 minuti rimuovendone i residui, preferibilmente indossando dei guanti. Mettere le parti rotte in una busta di plastica chiusa e consegnarle al centro di raccolta locale per il riciclaggio. Non utilizzare un aspirapolvere per rimuovere i residui.
- Le lampadine fluorescenti compatte devono essere considerate come rifiuti speciali e consegnate al centro di raccolta locale per il riciclaggio. L'industria europea dei sistemi di illuminazione ha creato un'infrastruttura in grado di riciclare mercurio, vetro, altri metalli, ecc.

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27 [E27]
Durata nominale	6.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	6.000
Durata specificata (ore)	6.000 ore
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [CCT of 2700K]
Flusso luminoso	1.570 lm
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Coordinata Y cromaticità (Nom)	463
Coordinata cromaticità Y (Nom)	420
Temperatura del colore correlata	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	67 lm/W


Indice di resa cromatica (CRI)	81
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 or 60 Hz
Frequenza di ingresso	50 o 60 Hz
Consumo energetico	23,0 W
Corrente lampada (Nom)	170 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,3 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	5-40 s s
Fattore di potenza (frazione)	0.6
Tensione (Nom)	220-240 V

## Economy Twister

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Forma lampadina	Spirale
Approvazione e applicazione	
Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	2,5 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	23 kWh
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	EconomyTwister 23W WW E27 220-240V 1PF/6

Nome completo prodotto	EconomyTwister 23W WW E27 220-240V 1PF/6
Full EOC	871829121717600
Codice d'ordine	21717600
Codice materiale (12NC)	929689258101
Codice locale	TORN23WW
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718291217176
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
EAN/UPC - Case	8718291217183

### Disegno tecnico



Product	D (max)	C (max)	F (max)
EconomyTwister 23W WW E27 220-240V 1PF/6	61,5 mm	118,5 mm	50,5 mm

