

# PHILIPS

Latarnia

myGarden

UTRECHT

stal nierdzewna

17469/47/PN



## Stwórz piękny ogród za pomocą światła

Elegancka latarnia zewnętrzna Philips Utrecht ze stali nierdzewnej do montażu na zewnątrz oświetli Twój ogród rozproszonym światłem i odmieni blaskiem przestrzeń do spotkań towarzyskich.

### **Dodaj stylu swojemu ogrodowi**

- Wysokiej jakości stal szlachetna

### **Dopasuj wygląd na zewnątrz**

- Zaprojektowana do użytku zewnętrznego — wodoodporny IP44

### **Zaprojektowane do użytku zewnętrznego**

- Wybierz jako latarnię zewnętrzną

### **Wyjątkowość oprawy**

- Łatwa konfiguracja pod kątem wszystkich zastosowań

### **Ogród pełen światła**

- Dekoracyjne oświetlenie zewnętrzne

# Zalety

## Najwyższej jakości materiały

Ta lampa Philips została zaprojektowana specjalnie do zastosowań zewnętrznych. Dzięki dużej trwałości materiałów będzie oświetlać Twój ogród przez wiele nocy i wieczorów. Została wykonana z wysokiej jakości stali szlachetnej.

## Zaprojektowana do użytku zewnętrznego

Ta lampa zewnętrzna Philips została zaprojektowana pod kątem wilgotnych miejsc i przeszła rygorystyczne testy, które potwierdziły jej odporność na wodę. Poziom IP określa dwie liczby: pierwsza to poziom ochrony przeciw kurzowi, a druga przeciw wodzie. Poziom IP44 oznacza, że lampa ta jest odporna na zachlapania. To czyni z niej idealną lampę do ogólnych zastosowań na zewnątrz.

## Wybierz jako lampę latarnię

Dzięki tej latarni maksymalnie wykorzystasz przestrzeń. Doskonala do oświetlenia ogrodu i brzegu tarasu lub do podkreślenia podjazdów i ścieżek.

## Łatwa konfiguracja

### Dekoracyjne oświetlenie zewnętrzne

Oświetlenie zewnętrzne może poprawić wygląd ogrodu lub przestrzeni wokół domu poprzez podświetlenie przyciągających uwagę elementów, rozświetlenie ścieżek lub stworzenie doskonałej atmosfery podczas niezapomnianych wieczorów z rodziną i przyjaciółmi. Właśnie dla takich zastosowań firma Philips stworzyła myGarden, czyli serię pięknych, dekoracyjnych, zewnętrznych opraw oświetleniowych charakteryzujących się klasą i funkcjonalnością. Wszystko po to, aby można było w pełni wykorzystać przestrzeń zewnętrzną i nadać jej własny styl.

# Dane techniczne

## Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Stal nierdzewna
- Materiał: Stal nierdzewna

## Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Odporność na warunki pogodowe: Tak

## Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Ogród i Patio
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Latarnie
- EyeComfort: Nie

## Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,705 kg
- Wysokość: 80 cm
- Długość: 12 cm
- Szerokość: 12 cm

## Serwis

- Gwarancja: 2 lata

## Dane techniczne

- Zasilanie sieciowe: Przedział 220–240 V, 50–60 Hz
- LED: Nie
- Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: żarówka do nabycia osobno
- Trzonek: E27
- Źródło światła w zestawie: -
- Maksymalna moc wymiennego źródła światła: 20 W
- Kod IP: IP44
- Klasa ochronności: Klasa I
- Wymienne źródło światła: Tak
- Liczba źródeł światła: 1

**Wymiary i waga opakowania**

- EAN/UPC — produkt: 8718696176702
- Waga netto: 0,71 kg
- Waga brutto: 0,94 kg
- Wysokość: 81 cm
- Długość: 13 cm
- Szerokość: 13 cm
- Numer materiału (12NC): 915006002301



Data wydania:  
2024-02-07  
Wersja: 0.343

© 2024 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.