

# PHILIPS

Lampă de perete

OSLO

antracit

17471/93/PN



## Ilumina i-vă intrarea

Philips Oslo de culoarea antracitului adaugă un aspect modern peretelui dumeavoastră. Lumina elegantă aduce lumină caldă, de calitate superioară la intrare.

### Aduce i designul în grădina dvs.

- Alege i stilul contemporan
- Alege i lămpile de perete pentru exterior
- Aluminu de calitate superioară

### Potrivi i-vă stilul exterior

- Proiectat pentru utilizare în exterior - rezisten ă la apă IP44

### Caracteristici speciale

- Ușor de setat pentru fiecare destina ie

### Înfrumuse a i-vă grădina cu lumină

- Iluminat decorativ de exterior

# Repere

## Alegeți stilul contemporan

Proiectată în Europa, această lampă are o semnătură unică a designului pentru a vă ajuta să creați aspectul spațiului exterior în stilul contemporan.

## Alegeți lămpile de perete pentru exterior

Valorificați la maximum spațiul exterior cu această lampă de perete, perfectă pentru montaj în apropierea ușii de la intrare sau pe pereții terasei.

## Material de calitate superioară (aluminiu EXTERIOR)

### Proiectat pentru utilizarea în exterior

Această lampă Philips pentru exterior este concepută special pentru medii exterioare umede. A fost testată riguros pentru a vă asigura rezistența la apă. Nivelul IP este descris prin două cifre: prima cifră se referă la nivelul de protecție împotriva prafului, iar a doua la nivelul de protecție împotriva apei. Această lampă pentru exterior este proiectată cu IP44: este protejată împotriva stropirii cu apă. Acest produs este cel mai folosit și este ideal pentru utilizare în exterior.

## Ușor de setat

### Iluminat decorativ de exterior

Lumina exterioară poate îmbunătăți aspectul grădinii sau al spațiului exterior, iluminând caracteristici care atrag privirea, luminând alei cu stil sau creând ambianță perfectă pentru acele seri memorabile cu prietenii și familia. De aceea Philips a creat myGarden, o gamă de corpuri de iluminat decorative, funcționale, pentru a vă ajuta să valorificați la maximum spațiul exterior în stilul dvs. propriu.

# Specificații

## Design și finisaj

- Culoare: Antracit
- Material: aluminiu, materiale sintetice

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Complet rezistent la apă: Da

## Diverse

- Concepută special pentru: Grădină și curte interioară
- Stil: Contemporan
- Tip: Aplică de perete
- EyeComfort: Nu

## Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,425 kg
- Înălțime: 26 cm
- Lungime: 23,5 cm
- Lățime: 9,5 cm

## Service

- Garanție: 2 ani

## Specificații tehnice

- Alimentare de la rețea: Interval 220 V – 240 V, 50 – 60 Hz
- LED: Nu
- LED încorporat: Nu
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: fără bec inclus
- Instalația de iluminat este compatibilă cu bec(urile) din clasa: A++ până la E
- Număr de becuri: 1
- Soclu/fasung: E27
- Puterea becului inclus: -
- Putere maximă a becului de înlocuire: 60 W
- Cod IP: IP44, protecție împotriva obiectelor mai mari de 1 mm, protecție împotriva stropirii cu apă
- Clasa de protecție: II – izolație dublă
- Sursă de lumină înlocuibilă: Da

## Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8718696176726
- Greutate netă: 0,44 kg
- Greutate brută: 0,59 kg
- Înălțime: 27,6 cm
- Lungime: 13,2 cm
- Lățime: 20,2 cm
- Număr material (12NC): 915006002501



Data apariției: 2023-11-10  
Versiune: 0.251

© 2023 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)