

PHILIPS

Sienas lampa

LIMA

melns

17472/30/PN



Apgaismojiet ieeju

Ar šo Philips melnās krāsas sienas laternu ar alumīnija detaļām radīsiet retro noskaņu ārpus telpām. Stikla izkļiedētājs un retro dizains radīs modernu atmosfēru, kas lieliski saskanēs ar jūsu personīgo stilu.

Moderns dizains jūsu dārzā

- Izvēlieties ārsienu lampām

Saskaņots āra apgaismojuma stils

- Paredzēts lietošanai ārpus telpām — ūdensizturības klase IP44

Paredzēts lietošanai ārpus telpām

- Augstas kvalitātes alumīnijs un īsts stikls

Īpašās iezīmes

- Vienkārša uzstādīšana jebkādam pielietojumam

Dekorējiet savu dārzu ar gaismu

- Dekoratīvs āra apgaismojums
- Izvēlieties retro stilu

Izceltie produkti

Izvēlieties ārsienu lampām

Padariet savu pagalmu iespaidīgāku ar šo sienas lampu, kas ideāli piemērots uzstādīšanai tuvu pie priekšdurvīm vai uz terases sienām.

Paredzēts lietošanai ārpus telpām

Šī Philips ārpus telpu lampa ir īpaši izstrādāta mitrai ārpus telpu videi. Tai ir veiktas rūpīgas pārbaudes, lai nodrošinātu ūdensizturību. IP pakāpi raksturo divi skaitļi: pirmais attiecas uz aizsardzības līmeni pret putekļiem, bet otrs – uz aizsardzības līmeni pret ūdeni. Šai ārpus telpu lampai ir piešķirta pakāpe IP44: tā ir pasargāta no ūdens šļakstiem un ir lieliski piemērota vispārīgai lietošanai ārpus telpām.

Augstas kvalitātes materiāls

Šis Philips gaismeklis ir izgatavots tieši ārpus telpu apgaismojumam. Tas ir izturīgs un paredzēts ilgstošai darbībai, tāpēc šis gaismeklis izgaismos jūsu dārzu katru nakti. Tas izgatavots no augstas kvalitātes lieta alumīnija un īsta stikla.

Vienkārša uzstādīšana

Dekoratīvs āra apgaismojums

Āra apgaismojums var uzlabot jūsu dārza vai pagalma izskatu, izgaismojot pievilcīgus objektus un takas vai radot piemērotu noskaņu neaizmirstamiem vakariem ar draugiem un ģimeni. Tāpēc Philips radīja myGarden — pievilcīgu dekoratīvu āra apgaismojuma gaismekļu klāstu ar auru un funkcionalitāti, lai jūs varētu iekārtot pagalmu atbilstoši savai stila izjūtai.

Izvēlieties retro stilu

Izstrādāts Eiropā. Šim gaismeklim ir unikāls dizains, lai jūs varētu piešķirt pagalmam retro izskatu.

Specifikācijas

Dizains un apdare

- Krāsa: Melns
- Materiāls: Alumīnijs, Stikls

Komplektā iekļauta papildu funkcija/ piederums

- Pilnībā ūdensnecaurlaidīgs: Jā

Dažādi

- Radīts tieši: Dārzs un terase
- Stils: Contemporary
- Tips: Sienas lampas
- Acu komforts: Nē

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,900 kg
- Augstums: 35,5 cm
- Garums: 15 cm
- Platums: 20,5 cm

Serviss

- Garantija: 2 gadi

Tehniskā specifikācija

- Elektrotīkla strāva: Diapazons 220 V–240 V, 50–60 Hz
- LED: Nē
- Iekļautā gaismas avota enerģijas klase: spuldze nav iekļauta
- Stiprinājums/patrona: E27
- Komplektā iekļauta vatu spuldze: -
- Maksimālās jaudas vatos rezerves spuldzes: 60 W
- IP kods: IP44, aizsardzība pret priekšmetiem, kas lielāki par 1 mm, aizsardzība pret izšļakstītu ūdeni
- Aizsardzības klase: I — iezemēts
- Nomaināms gaismas avots: Jā
- Gaismas avotu skaits: 1

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8718696176733
- Neto svars: 0,82 kg
- Bruto svars: 0,98 kg
- Augstums: 23 cm
- Garums: 15 cm
- Platums: 20,5 cm
- Materiāla numurs (12NC): 915006002601



Izlaides datums:
2024-02-07
Versija: 0.293

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com