

PHILIPS

Enrave 吊燈


Hue White ambiance

整合式 LED

透過應用程式的藍牙控制

內附調光開關

新增 Hue 橋接器以釋放更多功能



41162/31/P6



輕鬆實現智慧型照明

Enrave 白色吸頂吊燈朝上散發的柔和光暈和朝向照射的明亮光線，使其非常適合設置於用餐區域。其暖白光到冷白光適用於任何工作，例如協助做家庭作業或營造晚餐氛圍。

無限可能

- 立即控制燈光

輕鬆實現智慧照明

- 使用 Bridge 釋放整套智慧照明功能
- 設定不需動手的語音控制
- 從暖白光到冷白光，營造適當的氛圍
- 針對您的日常活動最佳化的照明調配

產品特點

立即控制燈光




使用 Hue 調光開關，立即控制 Philips Hue 智慧型燈具。只需按一下按鈕，即可控制整個家，讓房間立刻變暗或變亮、開啟和關閉燈光，或設置燈光場景。

使用 Bridge 釋放整套智慧照明功能




Bridge 提供讓智慧照明真正發揮智慧的功能 — 外出控制、語音控制、自動化照明，以及其他功能。將 Bridge 加入您的安裝配置，享受身歷其境的使用經驗，進入安全可靠兼具其他特性的技術世界，獲得更多效能。Bridge 是您打造前所未有智慧照明世界的那把鑰匙。

設定不需動手的語音控制



當與相容的 Google Nest 或 Amazon Echo 裝置配對時，Philips Hue 可搭配 Amazon Alexa 和 Google 助理使用。使用簡單的語音指令即可控制房間內的多盞燈或單一燈具。

從暖白光到冷白光，營造適當的氛圍



從超過 50,000 種色調的暖白光到冷白光當中進行選擇，在您的家中營造完美氣氛，以配合每項活動和當天的時間。每天早上使用明亮的白光開始您的一天，讓您感到精力充沛且保持警覺，或者使用昏暗金黃色光線，配合您傍晚的放鬆作息。

針對您的日常活動最佳化的照明調配



使用預設 Philips Hue 照明調配，配合您一整天的心情或活動。使用「活力充沛」照明調配的明亮白光開始您的一天，或在「放鬆休息」照明調配的微妙、柔和光線下放鬆。想要一邊泡澡一邊看書嗎？只需設定「享受閱讀」照明調配，即可獲得適當的燈光。

規格

設計與外型

- 顏色: 白光
- 材質: 金屬, 合成纖維

隨附額外功能/配件

- 可透過 Hue 應用程式與開關調光: 是
- 內附 Hue Switch: 是

其他

- 特殊設計: 客廳與臥室, 廚房
- 風格: 極簡線條系列
- 類型: 吊燈

產品尺寸與重量

- 高度: 7.2 cm
- 最高高度: 160 cm
- 最低高度: 20 cm
- 長度: 42.5 cm
- 寬度: 42.5 cm

服務

- 保固: 2 年

技術規格

- 流明輸出 (4000K): 4,300 lm
- 使用壽命達: 25,000 h
- 燈泡技術: LED
- 光色: 2200-6500 Hue White Ambiance
- 主電源: 50-60 Hz
- 可調式燈具: 是
- LED: 是
- 內建 LED: 是
- 隨附光源能源等級: F
- 燈泡數量: 1
- 隨附燈泡瓦數: 33.5 W
- IP 防護等級: IP20
- 防護等級: I - 接地
- 光源可替換性: LED 光源由專業人士更換
- 控制齒輪的可替換性: 控制器由專業人員更換

- 流明輸出 (2700K): 3,300 lm

支援項目

- 與效果功能相容: Yes
- Philips Hue 應用程式: IOS 15 及更新版本, Android 10.0 及更新版本

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8718696176573
- 淨重: 4.14 kg
- 淨重: 5.04 kg
- 高度: 209 mm
- 長度: 470 mm
- 寬度: 470 mm
- 材質編號 (12NC): 915005998001



出版日期: 2024-02-04
版本: 0.295

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com